

TASKI® Jonmaster Ultra fugtmop



Egenskaber

- ▶ Det bedste microfibermateriale
- ▶ Fremragende rengøringssegenskaber
- ▶ Fjerner effektivt bakterier og svampe

Fordele

- ▶ Ekstra lang holdbarhed og levetid
- ▶ Den højeste effektivitet og m² produktivitet
- ▶ Hygiejnisk sikkerhed

Beskrivelse

TASKI Jonmaster Ultra fugtmop er fremstillet af 50% ultra fine mikrofibre og 50% polyester. De nye unikke fibre er længere med en åben konstruktion, der øger opsamlingen af snavs og giver et endnu bedre rengøringsresultat. Derudover reducerer polyesterfibrene væsentligt moppens friktion og forbedrer dermed ergonomien. Foruden at lette assistentens arbejde, øger moppen også produktiviteten. Polyesterfibrene gør også moppen mere holdbar og forøger levetiden op til 800 vaske, forudsat at brugsanvisningen fra Diversey følges.

TASKI Jonmaster Ultra fugtmop er specielt udviklet til fugtmopning af områder, som rengøres ofte og hvor der ønskes et højt hygiejneniveau. Som noget helt nyt er disse nye og unikke Ultra mopper blevet testet af det uafhængige institut TNO. Ultra mopperne er blevet testet for fjernelse af bakterier og svampe.

Anvendelse

TASKI Jonmaster Ultra fugtmop anvendes altid fugtig med 185% fugtningsgrad for at få det bedste rengøringsresultat. Fjern låget fra mopholderen og pres Jonmaster mopholderen ned på bagsiden af moppen, så velcroen hæfter til mopholderen.

Løft moppen ud af mopholderen. Start med mopning langs kanterne og arbejd dig indad. Brug 8-tals bevægelser og overlap, så du ikke overser noget. Løft ikke moppen fra gulvet når du mopper eller drejer moppen. Pres ikke moppen ned mod gulvet. Efter brug, tag moppen af mopholderen og læg den til vask i vaskeposen

Bemærk

- ▶ Velegnet til alle typer af hårde gulve
- ▶ Velegnet til gulve som har behov for et højt hygiejne- og renhedsniveau
- ▶ Brug ikke skylle- og blegemidler ved vask af mopperne



TASKI® Jonmaster Ultra fugtmop

Specifikationer

TASKI Jonmaster Ultra fugtmop er Svanemærket. Svanemærkede rengøringsmaterialer med mikrofibre til professionel brug er blandt de mindst miljøskadelige materialer. Produkterne opfylder strenge krav til både de sundhedsmæssige og miljømæssige egenskaber i materialerne og deres kvalitet og effektivitet.

Svanemærkede rengøringsmaterialer med mikrofibre til professionel brug:

- ▶ Giver førsteklasses rengøringsresultat
- ▶ Har lang holdbarhed (lang levetid)
- ▶ Medvirker til mindre udledning i vand og luft
- ▶ Er skånsomme mod den overflade, der rengøres

TASKI Jonmaster fugtmop Tekniske data

Beskrivelse		Beskrivelse	
Mopmateriale	50% Microfibre, 50% polyester	Mopvægt 60 ca.	143.5g (±5%)
Mopstørrelse 60	14x66/70cm (± 1cm)	Mopvægt 40 ca.	97.5g (±5%)
Mopstørrelse 40	14x46/50cm (± 1cm)	Mopvægt 25 ca.	65.2g (±5%)
Mopstørrelse	14x30/34cm (± 1cm)	Farve	Blå eller rød
Holdbarhed	Maskinvask 800 gange ved 60°C	Vask	Kan maskinvaskes op til 95°C
Holdbarhed	Maskinvask 500 gange ved 95°C	Tørring	Max. 60°C

Produkter

Beskrivelse	Størrelse	Emballage	Varenr.
TASKI Jonmaster Ultra fugtmop Blå	60 cm	10 stk.	7518448
TASKI Jonmaster Ultra fugtmop Blå	40 cm	1 stk.	7519354
TASKI Jonmaster Ultra fugtmop Blå	40 cm	10 stk.	7518447
TASKI Jonmaster Ultra fugtmop Rød	40 cm	10 stk.	7518554
TASKI Jonmaster Ultra fugtmop Blå	25 cm	1 stk.	7519353
TASKI Jonmaster Ultra fugtmop Blå	25 cm	10 stk.	7518446
TASKI Jonmaster Ultra fugtmop Rød	25cm	1 stk.	7519355
TASKI Jonmaster Ultra fugtmop Rød	25 cm	10 stk.	7518553
Jonmaster Ultra Wing Mopholder	60 cm	1 stk.	246042
Jonmaster Ultra Wing Mopholder	40 cm	1 stk.	246041
Jonmaster Ultra Mopholder	60 cm	1 stk.	246045
Jonmaster Ultra Mopholder	40 cm	1 stk.	246044
Jonmaster Ultra Mopholder	25 cm	1 stk.	246043
Jonmaster Ultra Teleskopskaft	100-170 cm	1 stk.	246049
Jonmaster Ultra Teleskopskaft	60-105 cm	1 stk.	246048

