



Varenummer 167550

Doseringspumpe, PBT/PP, med føler, 14 l./t. 3,5W

Produktbeskrivelse

Slangepumpe med ledningsevnestyring til maskinopvask. 14 l./t. 3,5W. incl. sæbeføler. Komplet doseringsanlæg. 230 VAC.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Doseringspumpe
Features	Med føler, 14 l./t. 3,5W
Materiale	PBT, PP

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	10 cm	5 cm	