



Varenummer 167551

Afspændingspumpe, PBT/PP, 0-16 ml./min.3,5W

Produktbeskrivelse

Slangepumpe m. hastighedsstyring til afspændingsmiddel 0-16 ml./min.3,5W.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Afspændingspumpe
Features	0-16 ml./min.3,5W
Materiale	PBT, PP

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	10 cm	5 cm	