



Varenummer 167552

Sæbepumpe, PBT/PP, 20-116 ml. min.3,5W

Produktbeskrivelse

Slangepumpe m.hastighedsstyring til maskinopvask. 20-116 ml. min.3,5W. Kan bruges som komplet doseringsanlæg. 230 VAC.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sæbepumpe
Features	20-116 ml. min.3,5W
Materiale	PBT, PP

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk	10 cm	10 cm	5 cm	