



Varenummer 167554

Sæbepumpe, PBT/PP, santoprene, 230 VAC 3l./t. sæbe

Produktbeskrivelse

Slangepumpe m. fast hastighed. Fabriks monteret på Electrolux, Zanussi, hobart m.fl. 230 VAC 3l./t. sæbe.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Sæbepumpe
Features	Santoprene, 230 VAC 3l./t. sæbe
Materiale	PBT, PP

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
stk	1 stk				