

Lav hastighed til daglig rengøring

FM400 L har en børste/rondel med 43 cm i diameter, og er beregnet til middelkrævende brug. Komfortable i brug og giver effektive resultater. Vask, sprayrengøring og stripping af hårde gulve udføres hurtigt og effektivt.

FM400 er meget lydløs og kan bruges i støjfølsomme områder som f.eks. sygehuse. Den har sikkerhedskontakt, dødemandsknap, rødt sikkerhedskabel, automatisk børste klik ON/OFF, og er IPX4 klassificeret. FM400 sætter sikkerheden i højsædet. Metalramme, store hjul med beskyttelse, og maling med høj glans, alt i alt et moderne design der signalerer robusthed, holdbarhed og en maskine der er enkel at vedligeholde.

- Passende ydeevne: Samme effekt, lavt støjniveau og meget god balance
- Velkendt design: Det anerkendte Nilfisk udseende signalerer kostbesparelser og enkel håndtering
- Mindre kompliceret og enkelt at betjene
- Forbedrede funktioner: Vendbar kabelkrog, store hjul, enkelt kabelskift, ergonomisk håndtag og forbedret sikkerhed
- Bredt program af tilbehør, der passer til enhver specifik opgave



Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Model	FM400 L
Ref. nr.	56380056

PRODUKT EGENSKABER

Sprayrengøring	•
Gulvvask	•
Opskuring	•
Tæppeshamponering	•
Slibning	•
Rensning af dæksel	•
Kabelholder	•
Aut. af-/påmontering af børste	•
Vandslange	•
UK model	•
Sideforskudt børstedæk	•
Ergonomisk håndtag	•
Signalfarvet kabel	•
Stikholder	•
Kabel med stik	•
Rem-drevet	•






Lav hastighed til daglig rengøring

Tekniske specifikationer

FM400 L











Stiktype	EU
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50/60
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	IPX4
Nominel effekt (W)	1100
Lydniveau v./ 1,5 m (ISO 3744) (dB(A))	59
Vibrationsniveau, håndtag (m/s ²)	<2.5
Elkabel, længde (m)	15
Børste/rondel, diameter (mm)	430
Børstetryk (g/cm ²)	35.69
Børste/rondel, hastighed (RPM)	180
Børstetryk (nm)	63
Rondel, tryk (g/cm ²)	26.39
Dimensioner, L x B x H (mm)	572x445x1236
Højde på motorhus (mm)	323
Højde inkl. håndtag (mm)	1236
Vægt (kg)	37

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation





Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FM400 L
Rondeller 17" / Ø432 mm				
	ECO PAD 17, ROSA 432MM (5 STK.)	10001978	1	○
	ECO PAD BLÅ 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001939	1	○
	Eco Pad grøn 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001940	1	○
	ECO PAD HVID 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001936	1	○
	Eco Pad lys brun 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001937	1	○



Lav hastighed til daglig rengøring

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FM400 L
	Eco Pad lysebrun 17" Ø432 mm (10 stk.)	10001975	1	○
	Eco Pad rød 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001941	1	○
	ECO PAD SORT 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001938	1	○
Specialrondeller				
	Eco Brilliance Pad blå 17" Ø430 (2 stk)	10002337	1	○
	Eco Brilliance Pad grøn 17" Ø430 (2stk)	10002339	1	○
	Eco Brilliance Pad gul 17" Ø430 (2 stk)	10002338	1	○
	Eco Brilliance Pad rød 17" Ø430 (2 stk)	10002336	1	○
Diverse				
	Ekstra vægt kit til single disc	56382007	1	□
	Skum-generator	11294A	1	□
Tank				
	Rentvandstank	10104A	1	□
Disc-børster Ø430 mm				
	Børste til kraftig rengøring	11310A	1	○

Lav hastighed til daglig rengøring

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	FM400 L
	Børste til let rengøring	11298A	1	○
	Børste til medium rengøring	11299A	1	○
	Børste, shamponering Ø430 mm	56383868	1	○
Rondelholdere				
	Rondelholder lav hastighed	11315A	1	○