

Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

SW900 walk-behind feje-/sugemaskine til såvel indendørs som udendørs brug, forbedrer din daglige produktivitet takket være nye, værdifulde fordele: Fuld kontrol fra førerpladsen, forbedret ergonomi med hjul på smudsbeholderen og en øget ydeevne.

SW900 giver værdifulde fordele til virksomheder, der søger efter en tidsbesparende, mere produktiv og let anvendelig feje-/sugemaskine, til støvfri opfejning af tørt smuds. SW900 er ideel til rengørings-selskaber, industri- og produktionsvirksomheder, skoler og institutioner, lagerbygninger, hoteller, messe- og kongrescentre. Større ydeevne og produktivitet.



- Fuldt overblik over hele kontrolpanelet, som er nemt at nå fra førerpladsen
- Mere bekvem betjening takket være det ergonomiske håndtag
- Lettere at tilpasse hastigheden: fremdriftsgreb er integreret i håndtaget
- Smudsbeholderen på hele 60 liter, er let at afmontere
- Betjeningshåndtag til sidekosten på kørehåndtaget
- Automatisk start/stop, når sidekosten sænkes/hæves
- Effektiv elektrisk filterryster for hurtigere og mere effektiv rengøring af filteret

Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SW900 84B	SW900 84P	SW900 + 180A GEL
Filtre						
	Panelfilter polyester	1464691000	1			•
Fejevalser						
	Fejevalse PPL (265 x 600) 0,8-0,5	1465215000	1			•
Sidekoste						
	Sidekost standard	146 3035 000	1			•
Batterier						
	Batteri 6V 180A GEL monoblok	80564000	2			•
	Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	1			
Diverse						
	Elektrisk filterryster kit	1465474000	1			•



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

	Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SW900 84B	SW900 84P	SW900 + 180A GEL
	FILTER SHAKER ELECTRIC KIT	1467677000	1	•	•	
	Timetæller kit, 24 V	9096951000	1			•

● Standardudstyr

	Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SW900 + 105A GEL
Filtre				
	Panelfilter polyester	1464691000	1	•
Fejevalser				
	Fejevalse PPL (265 x 600) 0,8-0,5	1465215000	1	•
Sidekoste				
	Sidekost standard	146 3035 000	1	•
Batterier				
	Batteri 6V 180A GEL monoblok	80564000	2	
	Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	1	•
Diverse				
	Elektrisk filterryster kit	1465474000	1	•
	FILTER SHAKER ELECTRIC KIT	1467677000	1	
	Timetæller kit, 24 V	9096951000	1	•

Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

Model	SW900 84B	SW900 84P	SW900 + 180A GEL
Ref. nr.	9084110010	9084111010	CM9084110010-01

PRODUKT EGENSKABER

Støvopsamling	•	•	•
Elektrisk filterryster	•	•	•
Højre sidekost (PPL)	•	•	•
Batteri-drevet	•		•
Batteri-måler	•		•
Benzin-drevet		•	
Justerbart håndtag	•	•	•
Afbryder for sugemotor	•	•	•
Indbygget oplader	•		•

Model	SW900 + 105A GEL
Ref. nr.	CM9084110010-02

PRODUKT EGENSKABER

Støvopsamling	•
Elektrisk filterryster	•
Højre sidekost (PPL)	•
Batteri-drevet	•
Batteri-måler	•
Benzin-drevet	
Justerbart håndtag	•
Afbryder for sugemotor	•
Indbygget oplader	•

Tekniske specifikationer	SW900 84B	SW900 84P	SW900 + 180A GEL
Energikilde, motor	Battery	Petrol	Battery
Max. hastighed (km/t)	4.5	4.5	4.5
Lydtrykniveau (dB(A))	70	78	70
Kapacitet hovedkost, teoretisk/praktisk (m²/t)	2700/1620	2700/1620	2700/1620
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/t)	3715/2230	3715/2230	3715/2230
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m²/t)	4725/2835	4725/2835	4725/2835
Arbejdsbredde m. højre sidekost (mm)	825	825	825
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	1050	1050	1050
Max. stigning ved transport (%)	20	20	20
Smudsbeholder, kapacitet (l)	60	60	60



Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

Tekniske specifikationer	SW900 84B	SW900 84P	SW900 + 180A GEL
Filterareal (m²)	1.9	1.9	1.9
Sidekost, diameter (mm)	315	315	315
Fejevalse, længde (mm)	600	600	600
Dimensioner, L x B x H (mm)	1390x870x1100	1390x870x1100	1390x870x1100
Bruttovægt køreklar (kg)	176.5	122	176,5
Nettovægt (kg)	82	88	82
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	143	88.5	143

Tekniske specifikationer	SW900 + 105A GEL
Energikilde, motor	Battery
Max. hastighed (km/t)	4.5
Lydtrykniveau (dB(A))	70
Kapacitet hovedkost, teoretisk/praktisk (m²/t)	2700/1620
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/t)	3715/2230
Kapacitet m. 2 sidekost, teoretisk/praktisk (m²/t)	4725/2835
Arbejdsbredde m. højre sidekost (mm)	825
Arbejdsbredde m. 2 sidekost (mm)	1050
Max. stigning ved transport (%)	20
Smudsbeholder, kapacitet (l)	60
Filterareal (m²)	1.9
Sidekost, diameter (mm)	315
Fejevalse, længde (mm)	600
Dimensioner, L x B x H (mm)	1390x870x1100
Bruttovægt køreklar (kg)	176,5
Nettovægt (kg)	82
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	143

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SW900 84B	SW900 84P	SW900 + 180A GEL
Batterier					
	Batteri 6V 175A WET rørcele monoblok	80563211	2		□
	Batteri 6V 180A GEL monoblok	80564000	2		●
	Batteri 12V 85A WET semi-tr. monoblok	80564800	1		□



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SW900 84B	SW900 84P	SW900 + 180A GEL
	Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	1			□
	Batteri 12V 110A WET rørcelle monoblok	80564600	1			□
Diverse						
	Elektrisk filterryster kit	1465474000	1			•
	FILTER SHAKER ELECTRIC KIT	1467677000	1	•	•	
	Filterryster manuel kit	1465480000	1			□
	Sidekost kit venstre	1465408000	1			□
	SIDEKOST KIT VENSTRE PPL	1466497000	1			□
	Timetæller kit, 24 V	9096951000	1			•
Fejevalser						
	Fejevalse Mix 5 (265 x 600)	1465216000	1			○
	Fejevalse PPL (265 x 600) 0,8-0,5	1465215000	1			•
	Fejevalse stålmix	146 0750 000	1			○
Sidekoste						
	Sidekost nylon til tæpper	146 3036 000	1			○
	Sidekost standard	146 3035 000	1			•
Filtre						
	For-filter	1465018000	1			□
	Panelfilter papir	1464902000	1			○

Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SW900 84B	SW900 84P	SW900 + 180A GEL
 Panelfilter polyester	1464691000	1			•
Skørter					
Sværtrefrit sideskørt kit	1465541000	1			□

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SW900 + 105A GEL
Batterier			
Batteri 6V 175A WET rørcele monoblok	80563211	2	□
 Batteri 6V 180A GEL monoblok	80564000	2	□
 Batteri 12V 85A WET semi-tr. monoblok	80564800	1	□
 Batteri 12V 105A GEL monoblok	80564400	1	•
 Batteri 12V 110A WET rørcele monoblok	80564600	1	□
Diverse			
Elektrisk filterryster kit	1465474000	1	•
 FILTER SHAKER ELECTRIC KIT	1467677000	1	
Filterryster manuel kit	1465480000	1	□
 Sidekost kit venstre	1465408000	1	□
 SIDEKOST KIT VENSTRE PPL	1466497000	1	□
 Timetæller kit, 24 V	9096951000	1	•



Stor produktivitet takket være forbedret ydeevne

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SW900 + 105A GEL
Fejevalser				
	Fejevalse Mix 5 (265 x 600)	1465216000	1	○
	Fejevalse PPL (265 x 600) 0,8-0,5	1465215000	1	●
	Fejevalse stålmix	146 0750 000	1	○
Sidekoste				
	Sidekost nylon til tæpper	146 3036 000	1	○
	Sidekost standard	146 3035 000	1	●
Filtre				
	For-filter	1465018000	1	□
	Panelfilter papir	1464902000	1	○
	Panelfilter polyester	1464691000	1	●
Skørter				
	Sværtefrit sideskørt kit	1465541000	1	□