

## Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

ATTIX 7 Liquid Vac og Fire Brigade Vac er specielt designet til krævende vådsugningsopgaver eksempelvis oprydning efter oversvømmelser og ildebrænde. De er bygget til brugere, som har behov for høj sugestyrke, robust konstruktion kombineret med høj mobilitet.

Den særlige Fire Brigade model leveres med fejlstrøms-relæ og er optimeret til opbevaring i brand- og redningskøretøjer. Modellen leveres med IP68 stik, der giver ekstra sikkerhed, når man arbejder i våde områder.

ATTIX 7 LIQUID VAC er designet med en 70-liters beholder og automatisk tømningpumpe, som giver dig mulighed for at arbejde i meget lang tid uden at tømme beholderen. Når det bliver nødvendigt at tømme den aftagelige beholder, gør den tipbare funktion, arbejdet yderst bekvemt og tidsbesparende.

Den indbyggede pumpe er i stand til at opsuge væsker med 200 l/min. og udleder dem med 300 l/min. Med en afløbsslange tilsluttet GEKA eller Storz C koblingen kan væskerne udledes i op til 50 meters afstand fra opsamlingsstedet eller i en højde af max. 9 meter. Det lave støjniveau gør dig i stand til at arbejde, når andre er i nærheden, uden at forstyrre dem.

Den særlige FIRE BRIGADE model er optimeret til opbevaring i brandbiler og bliver leveret med fejlstrømsrelæ og IP68 stik.





ATTIX 7 LIQUID VAC er et perfekt match til de krævende vådsugningsopgaver.



Billedet kan variere fra den valgte model





- Indbygget pumpe med automatisk tømningfunktion
- Dobbelt rustfrit stålfilter
- Rustfri tipbar stålbeholder i høj kvalitet
- Antistatisk system og Softstart
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
<b>Specialfiltre</b>					
	Metal-filter til vådsugning RF	15475	0	•	•
<b>System 36 sugeslanger</b>					
	Sugeslange olieres. 3,5 m lynkobling Ø36	302001677	0		•
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	0	•	
<b>System 36 forlængerrør</b>					
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	•	•



Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	•	•
<b>System 36 børstemundstykker</b>					
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	•	
<b>System 36 gulvmundstykker</b>					
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	0		
<b>System 36 fugemundstykker</b>					
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	0	•	•
<b>Diverse</b>					
	Opbevaringskasse til tilbehør	302001554	0		•

Model	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
Ref. nr.	302001528	107412020

PRODUKT EGENSKABER







Kabelholder	•	•
SoftStart (blød opstart)	•	•
Tipbar beholder	•	•
Sugstyrkeregulering	•	•
Robust stålkarosseri	•	•
Automatisk tømningpumpe, 300 l/min.	•	•
Fejlstrøms-relæ		•



Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver












Tekniske specifikationer	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
Effekt, Pmax (W)	1500	1500
Effekt, Piec (W)	1200	1200
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16
Suge-/pumpekapacitet (l/min.)	in 200/out 300	in 200/out 300
Luftmængde (l/min.)	3600	3600
Vakuum (mbar/kPa)	230/23	230/23
Lydniveau (dB(A))	57	57
Elkabel, længde (m)	7.5	10
Beholdervolumen (l)	70	70
Hovedfilter, type	Wet filter sieve	Wet filter sieve
Dimensioner, L x B x H (mm)	605x580x970	510x480x875
Vægt (kg)	33	31

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
<b>System 36 fugemundstykker</b>				
 Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	○	○
 Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	0	○	○
 Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○
 Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	0	●	●
<b>System 36 børstemundstykker</b>				
 Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○
 Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	0	○	○














Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	•	○
<b>System 36 gulvmundstykker</b>					
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	0	○	○
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0	○	○
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	0	○	○
	Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	0	○	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	0	○	○
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	0	○	○
<b>System 50 forlængerrør</b>					















Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Adapter plast Ø58/Ø36	40452	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>System 50 børstemundstykker</b>					
	Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Rundbørste plast Ø50	40458	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>System 38 sugeslanger</b>					
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Tilbehørssæt</b>					














Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	0	○	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	0	○	○
	Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	0	○	○
	Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	0	○	○
	Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	0	○	○
	Sæt m. antistatisk sugeslange 6 dele Ø36	107413546	0	○	○
	Sæt m. universal sugeslange 5 dele Ø36	107413545	0	○	○
	Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	0	○	○
	Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	0	○	○
	Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	0	○	○
	Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	0	○	○
	Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	0	○	○













Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Værkstedssæt Basic 4 dele Ø36	107401367	0	○	○
<b>System 50 sugeslanger</b>					
	Sugeslange Antistatic 4 m Ø50	15815	0	○	○
	Sugeslange olieresistent 4 m Ø50	6468	0	○	○
	Sugeslange til metalspåner 4 m Ø50	15013	0	○	○
	Sugeslange til træspåner 4 m Ø50	15182	0	○	○
	Sugeslange universal 1,75 m Ø50	19930	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø50	15358	0	○	○
	Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50	11061	0	○	○
<b>System 50 fugemundstykker</b>					
	Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	0	○	○
	Fugemundstykke gummi Ø50 250mm	7868	0	○	○
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	0	○	○














Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	0	○	○
<b>Diverse</b>					
	Afledningslange til dykpumpe 15m	7567	0	○	○
	Geka kobling	7729	0	○	○
	Kobling	107402618	0	○	○
	Opbevaringskasse til tilbehør	302001554	0	○	●
	Slangeholder	65081	0	○	○
<b>System 27 sugeslanger</b>					
	Adapter Ø27/36	107404520	0	○	○
	Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091	0	○	○
	Sugeslange universal 3,5 m Ø27	14289	0	○	○
<b>System 36 sugeslanger</b>					
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	0	○	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	0	○	○
















Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	0	○	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	0	○	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	0	○	○
	Sugeslange kpl 3,5 m Ø32 Pe	107409976	0	○	○
	Sugeslange olieres. 3,5 m lynkobling Ø36	302001677	0	○	●
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	0	○	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	0	●	○
<b>System 50 gulvmundstykker</b>					
	Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	0	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	0	○	○
<b>Specialfiltre</b>					
	Metal-filter til vådsugning RF	15475	0	●	●
<b>System 36 forlængerrør</b>					
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	0	○	○









Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	○	○
	Adapter til el-værktøj Ø36	60916	0	○	○
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	0	○	○
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	0	○	○
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	○	○
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	0	○	○
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○	○
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	●	●
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	●	●
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	0	○	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	0	○	○
<b>System 32 sugeslanger</b>					
	AS Slange D32x4000MM MED VæRKTøJSADAPTER	30657	0	○	○
<b>System 38 forlængerrør</b>					



Stor kapacitet med automatisk tømningpumpe til krævende vådsugningsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 751-61 LIQUID VAC	ATTIX 751-71 FIRE BRIGADE VAC
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	0	○	○
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	0	○	○
<b>System 38 gulvmundstykker</b>					
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	0	○	○
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	0	○	○
<b>System 38 fugemundstykker</b>					
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	0	○	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	0	○	○

