


## Kompakt våd-/tørsuger med filterrensning

VL200 er en kompakt og brugervenlig våd-/tørsuger med Push&Clean filterrensesystem og smarte tilbehørsholdere. En mobil maskine med mulighed for rustfri stålbeholder, til de ekstra krævende opgaver. Til mindre rengøringsopgaver med våd- og tørsugning, er VL200 det perfekte valg. Du kan vælge mellem en 20 -eller 30- liters maskine med masser af praktiske funktioner. Begge varianter har et indbygget semiautomatisk filterrensesystem Push&Clean, til hurtig og nem rengøring af filteret, hvilket hjælper dig med at opretholde den høje sugestyrke på maskinen.





VL200 er velegnet til mindre rengøringsopgaver på hoteller, rengøringselskaber, uddannelsesinstitutioner, udstillings- og konferencecentre samt offentlige bygninger, produktions- og industrivirksomheder.

- Push&Clean filterrensesystem
- Vaskbart PET filter med høj filtreringseffekt
- Certificeret HEPA filter fås som tilbehør
- MultiFit tilbehørssystem med teleskoprør
- Smart tilbehørsholder og kabelkrog
- Blæsefunktion via udblæsningsluften
- Rustfri stålbeholder fås som tilbehør







Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VL200 20 PC 220-240V 50/60HZ EU	VL200 30 PC INOX 220-240V 50/60HZ EU
<b>Slanger og koblinger</b>					
	Teleskoprør stål 1130 mm Ø32	81906500	1	•	•
<b>Sugeslanger</b>					
	Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308	0	•	•
<b>Mundstykker, vådsugning</b>					
	Gulvmundstykke m. gummilæber Ø32	107407310	1	•	•
<b>Gulvmundstykker</b>					
	Gulvmundstykke m. børster Ø32	107407311	1	•	•
<b>Rundbørster</b>					



Kompakt våd-/tørsuger med filterrensning

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VL200 20 PC 220-240V 50/60HZ EU	VL200 30 PC INOX 220-240V 50/60HZ EU
	Børstemundstykke Ø32	107407312	1	•	•
<b>Fugemundstykker</b>					
	Fugemundstykke Ø32	107407334	1	•	•
<b>Filtre</b>					
	Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	1	•	•
<b>Diverse</b>					
	Parkeringsclips Ø32	107409978	1	•	•

Model	VL200 20 PC 220-240V 50/60HZ EU	VL200 30 PC INOX 220-240V 50/60HZ EU
Ref. nr.	107420059	107420060

PRODUKT EGENSKABER

Rustfri stålbeholder		•
Vaskbart fleece filter	•	•
Push&Clean filterrensesystem	•	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•
Kabel opbevaring	•	•
Slangeholder	•	•
Filterpose fleece 1 stk.	•	•







Tekniske specifikationer	VL200 20 PC 220-240V 50/60HZ EU	VL200 30 PC INOX 220-240V 50/60HZ EU
Elkabel, længde (m) / stik	10/EU	10/EU
Spænding/frekvens (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60
IP beskyttelsesklasse	IP24	IP24
Nominel effekt (W)	1200	1200
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	250	250
Luftmængde (l/sek.)	48	48
Vakuüm v./ mundstykke (kPa)	24,5	24,5



## Kompakt våd-/tørsuger med filterrensning







Tekniske specifikationer	VL200 20 PC 220-240V 50/60HZ EU	VL200 30 PC INOX 220-240V 50/60HZ EU
Lydniveau (BS 5415) (dB(A))	67 ± 2	67 ± 2
Lydniveau (IEC 704) (dB(A))	59 ± 2	59 ± 2
Beholdervolumen (l)	30	30
Støvsugerpose, kapacitet (l)	14	14
Hovedfilter, areal (cm <sup>2</sup> )	3000	3000
Slange, længde (m)	1.9	1.9
Dimensioner, L x B x H (mm)	390x400x640	390x400x640
Vægt (kg)	10.5	10.5

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VL200 20 PC 220-240V 50/60HZ EU	VL200 30 PC INOX 220-240V 50/60HZ EU
<b>Specialfiltre</b>				
 Metal-filter til vådsugning RF	15475	0	○	○
<b>Slanger og koblinger</b>				
 Teleskoprør stål 1130 mm Ø32	81906500	1	●	●
<b>Filtre</b>				
 Filterelement HEPA 14	302001095	0	○	○
 Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	1	●	●
<b>Opsamlingsposer</b>				
 Opsamlingsposer (5 stk.)	302000804	0	○	○
<b>Sugeslanger</b>				
 Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308	0	●	●
<b>Mundstykker, vådsugning</b>				



Kompakt våd-/tørsuger med filterrensning

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VL200 20 PC 220-240V 50/60HZ EU	VL200 30 PC INOX 220-240V 50/60HZ EU
	Gulvmundstykke m. gummilæber Ø32	107407310	1	•	•
<b>Gulvmundstykker</b>					
	Gulvmundstykke m. børster Ø32	107407311	1	•	•
<b>Rundbørster</b>					
	Børstemundstykke Ø32	107407312	1	•	•
<b>Fugemundstykker</b>					
	Fugemundstykke Ø32	107407334	1	•	•
<b>Diverse</b>					
	Parkeringsclips Ø32	107409978	1	•	•
<b>Filterposer</b>					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS AERO	107419590	0	○	○

