

# SPT standard

## Professionel information for vaskbare mopper



**PRODUKT:** 4040 & 4050  
Clean Plus Dampmop,  
drypgarn med opskårne løkker



**LEVERANDØR:**  
Nordisk Microfiber Danmark ApS  
Agerhatten 27A  
DK-5220 Odense SØ  
[www.nordiskmicrofiber.dk](http://www.nordiskmicrofiber.dk) – tlf. 65982040



1	<b>ANVENDELSE:</b>	Standard drypmoppe til vask af alle typer gulve. Moppen er særdeles velegnet som udlægningsmoppe, og i tør tilstand er moppen velegnet til optørring grundet dens høje optørringsevne. Kan anvendes til drypsystem og kop-system. Anvendes til alle typer klapfremførere.
2	<b>BRUGSOMRÅDER:</b>	Kan anvendes på alle gulve, og bruges i tør, fugtig eller våd tilstand.
3	<b>PRODUKTDATA:</b>	
	A) <b>Farve:</b> B) <b>Materiale:</b> C) <b>Størrelse:</b> D) <b>Vægt:</b> E) <b>Bæreevne:</b> F) <b>Artikel Nr.:</b> G) <b>Bagside:</b>	A) Hvid / Beige B) 25% Bomuld & 75% Polyester, 7 rækker løkker og opskåret kant frynser på 2,5 cm C) 40x13,5 cm & 50*13.5 cm D) 185 gram & 220 gram E) Optimal i brug = 250-500 ml. Total bæreevne 500% af egenvægt. F) 4040 & 4050 G) Lommemoppe, lommer består af ekstra forstærkede nylonlommer med dobbelt syninger
	<b>VASK OG VEDLIGEHOLD:</b>	<b>Vaskeanvisning</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasketemperatur: Anbefalet 70 °C - Maksimum 95°C</li> <li>• Brug ikke stærke alkaliske rengøringsmidler (≤ 12)</li> <li>• Anvend alm. vaskemiddel (Ph&lt;10,5)</li> <li>• Doser 1/3 af anbefalet dosering vaskemiddel</li> <li>• Vaskes med lign. farver</li> <li>• Brug ikke skyllemiddel</li> <li>• Produktet tåler klor</li> <li>• Tørres i fugtindstillet tørretumbler, eller indstilles til skabs tørt, max 60 °C</li> <li>• Kan krympe op til 2%</li> <li>• Gulve med ru overflader nedsætter levetiden på moppen.</li> </ul>
5	<b>GARANTI FOR HOLDBARHED:</b>	Tåler 500 vaske, hvis vaskeanvisning overholdes.
6	<b>SPORBARHED:</b>	-
7	<b>BORTSKAFFELSE:</b>	Moppen bortskaffes med den daglige renovation.
8	<b>INSTRUKTION OG ERGONOMI:</b>	For den bedste ergonomiske og optimale anvendelse kontakt venligst Deres forhandler eller Nordisk Microfiber på <a href="http://www.nordiskmicrofiber.dk">www.nordiskmicrofiber.dk</a>   tlf., 65982040
9	<b>MILJØ - OG PRODUKTIONSFORHOLD</b>	Produktionsfabrikken er ISO 9001/14001 certificeret.
10	<b>Seneste opdatering</b>	09.02.2018



Brancheforeningen for Sæbe Parfume og Teknisk/kemiske artikler  
The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries