

Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Den kompakte Nilfisk SC401 giver dig den hurtighed, nøjagtighed og brugervenlighed, du har brug for til bedre rengøring af gulve. Samtidig har den effektive maskine et

ekstremt lavt lydniveau, så rengøringen kan gennemføres i dagtimerne – selv i lydfølsomme områder.

SC401 er designet og fremstillet med vores afprøvede og godkendte Nilfisk teknologi, og øger produktiviteten i den daglige rengøring, f.eks. i kontorer, butikker, hoteller, skoler, hospitaler og værksteder. Den høje og ensartede ydelse sikres af det 43 cm brede børstedæk der kan udstyres med børste eller rondel. Takket være den buede letvægtsugefod, efterlades gulvet altid helt tørt - og den effektive rengøringsydelse holder i lang tid: Op til 4 timers kontinuerlig vask og optørring på et fuldt opladet batteri, og op til 100 minutter før rentvandstanken skal genopfyldes.

Maskinen er brugervenlig og kræver ganske lidt træning. De 4 hjul gør SC401 nem at manøvrere, og OneTouch™ -knappen aktiverer alle funktioner med et enkelt klik. Desuden kan rengøringsindstillingerne ændres undervejs med tre enkle knapper på betjeningspanelet.

Maskinen kan leveres i en batteridrevet version eller med ledning.





Batteriidgaven er også tilgængelig med køremotor, der sikrer en bedre ergonomi og komfort for brugeren.



Billedet kan variere fra den valgte model









- Kompakt design og let at manøvrere
- Produktiv og kraftig sugemotor sikrer et perfekt rengøringsresultat og et tørt gulv
- Børste med klik af/på system og letvægts-sugefod uden slangetilkobling
- Patenteret system med elastikstrop gør det let og enkelt at vedligeholde sugefoden
- Doseringssystemet sikrer mod overdosering af rengøringsmidler – en miljøvenlig og omkostningsbesparende løsning

• Standardudstyr




Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Rondelholdere					
 Rondelholder 17" Ø432 mm Velcro	910002050	1	•		
Disc-børster Ø430 mm					
 Børste Prolene 17" Ø430 mm	L08812891	1	•		•
Sugegummi					
 SUGEGUMMI 28" 700MM GUM KIT	910002541	1	•	•	•
Batterier					
 Batteri 12V 76A GEL monoblok	80564310	2	•		
	LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1		








Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Indbygget oplader					
 CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
 CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	•		
Diverse					
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	0	•		
 HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	•	•	•
 KEMIDOSERINGSSYSTEM	9100002531	1	•		
 NØGLE KONTAKT	9100002532	0			
 Påfyldningsslange	9097290000	1	•	•	•
 TIMETÆLLER 24V KIT	9100002257	1	•		



• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/ UK
Rondelholdere					
 Rondelholder 17" Ø432 mm Velcro	9100002050	1		•	•
Disc-børster Ø430 mm					
 Børste Prolene 17" Ø430 mm	L08812891	1		•	•
Sugegummi					
 SUGEGUMMI 28" 700MM GUM KIT	9100002541	1	•	•	•
Batterier					

Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker







Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
 Batteri 12V 76A GEL monoblok	80564310	2		•	
LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1			•
Indbygget oplader					
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			•
CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1		•	
Diverse					
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	0		•	•
HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	•	•	•
 KEMIDOSERINGSSYSTEM	9100002531	1		•	•
 NØGLE KONTAKT	9100002532	0			
 Påfyldningsslange	9097290000	1	•	•	•
TIMETÆLLER 24V KIT	9100002257	1	•	•	•

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD FP LI-ION EU/UK
Rondelholdere			
 Rondelholder 17" Ø432 mm Velcro	9100002050	1	•
Disc-børster Ø430 mm			
 Børste Prolene 17" Ø430 mm	L08812891	1	•
Sugegummi			



Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
	SUGEGUMMI 28" 700MM GUM KIT	9100002541	1	•
Batterier				
	Batteri 12V 76A GEL monoblok	80564310	2	
	LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•
Indbygget oplader				
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	
Diverse				
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	0	•
	HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	•
	KEMIDOSERINGSSYSTEM	9100002531	1	•
	NØGLE KONTAKT	9100002532	0	•
	Påfyldningslange	9097290000	1	•
	TIMETÆLLER 24V KIT	9100002257	1	•

Model	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Ref. nr.	9087390020	9087391020	9087392020

PRODUKT EGENSKABER

El-drevet			•
Batteri-drevet	•	•	
Aut. af-/påmontering af børste	•	•	
Grovfilter	•	•	•
Lithium batteri			
Quick Change system på sug gummi	•	•	•



Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Model	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Ref. nr.	9087390020	9087391020	9087392020

PRODUKT EGENSKABER

Klembar aftapningsslange med flow kontrol	•	•	•
Påfyldningsslange	•	•	•
One-Touch™ knap	•	•	•
TrackClean forberedt	•	•	•
Traction drive			
Nilfisk SilenTech™	•	•	
Onboard Chemical Mixing System	•		

Model	SC401 43 BD	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 B FP LI- ION EU/UK
Ref. nr.	9087393020	9087398020	50000664

PRODUKT EGENSKABER

El-drevet			
Batteri-drevet	•	•	
Aut. af-/påmontering af børste	•	•	•
Grovfilter	•	•	•
Lithium batteri			•
Quick Change system på sugegummi	•	•	•
Klembar aftapningsslange med flow kontrol	•	•	•
Påfyldningsslange	•	•	•
One-Touch™ knap	•	•	•
TrackClean forberedt	•	•	•
Traction drive	•	•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
Onboard Chemical Mixing System		•	•

Model	SC401 43 BD FP LI- ION EU/UK
Ref. nr.	50000665

PRODUKT EGENSKABER

El-drevet	
Batteri-drevet	
Aut. af-/påmontering af børste	•
Grovfilter	•
Lithium batteri	•
Quick Change system på sugegummi	•



Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Model	SC401 43 BD FP LI- ION EU/UK
Ref. nr.	50000665

PRODUKT EGENSKABER

Klembar aftapningsslange med flow kontrol	•
Påfyldningslange	•
One-Touch™ knap	•
TrackClean forberedt	•
Traction drive	
Nilfisk SilenTech™	•
Onboard Chemical Mixing System	•

Tekniske specifikationer	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Max. køretid (timer)	3	3	-
Køremotor effekt (W)	-	-	-
Max. hastighed transport (km/t)	-	-	-
Spænding (V)	24	24	230
Frekvens (Hz)	-	-	50-60
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	I/X4	I/X4	I/X4
Børstemotor, effekt (W)	450	450	750
Sugemotor, effekt (W)	280	280	280
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	1720/1032	1720/1032	1720/860
Max. stigning ved transport (%)	2	2	2
Rent-/snavsevandstank (l)	30/30	30/30	30/30
Rengøringsmiddeldosering (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Sugefodsbredde (mm)	720	720	720
Børste/rondel, diameter (mm)	430/430	430/430	430/430
Børstemotor, tryk (kg)	25	25	30
Børstemotor, hastighed (RPM)	140	140	170
Børster, antal / type	1 disc	1 disc	1 disc
Dimensioner, L x B x H (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	-
Bruttovægt køreklar (kg)	151	151	144
Nettovægt (kg)	61	61	112
Vibrationsniveau v./ førerens arm (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Vandmængde (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	68 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	-



Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Tekniske specifikationer	SC401 43 BD	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 B FP LI- ION EU/UK
Max. køretid (timer)	2.5	2.5	4
Køremotor effekt (W)	150	150	150
Max. hastighed transport (km/t)	5	5	5
Spænding (V)	24	24	24
Frekvens (Hz)	-	-	-
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	I/X4	I/X4	I/X4
Børstemotor, effekt (W)	450	450	450
Sugemotor, effekt (W)	280	280	280
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	2150/1290	2150/1290	2150/1290
Max. stigning ved transport (%)	2	2	2
Rent-/snavsevandstank (l)	30/30	30/30	30/30
Rengøringsmiddeldosering (%)	0.25 - 2	0.25 - 2	0.25 - 2
Sugefodsbredde (mm)	720	720	720
Børste/rondel, diameter (mm)	430/430	430/430	430/430
Børstemotor, tryk (kg)	25	25	25
Børstemotor, hastighed (RPM)	140	140	140
Børster, antal / type	1 disc	1 disc	1 disc
Dimensioner, L x B x H (mm)	1180x458x1055	1180x458x1055	1180x458x1055
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Bruttovægt køreklar (kg)	166	166	107
Nettovægt (kg)	73	73	61
Vibrationsniveau v./ førerens arm (m/s ²)	< 2.5	< 2.5	< 2.5
Vandmængde (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3	65 ±3	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3	60 ±3	60 ±3

Tekniske specifikationer	SC401 43 BD FP LI- ION EU/UK
Max. køretid (timer)	3.4
Køremotor effekt (W)	150
Max. hastighed transport (km/t)	5
Spænding (V)	24
Frekvens (Hz)	-
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	I/X4
Børstemotor, effekt (W)	450
Sugemotor, effekt (W)	280
Kapacitet, teoretisk/praktisk (m ² /t)	2150/1290
Max. stigning ved transport (%)	2



Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Tekniske specifikationer

SC401 43 BD FP LI-
ION EU/UK









Rent-/snavsevandstank (l)	30/30
Rengøringsmiddeldosering (%)	0.25 - 2
Sugefodsbredde (mm)	720
Børste/rondel, diameter (mm)	430/430
Børstemotor, tryk (kg)	25
Børstemotor, hastighed (RPM)	140
Børster, antal / type	1 disc
Dimensioner, L x B x H (mm)	1180x458x1055
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	350x350x260
Bruttovægt køreklar (kg)	119
Nettovægt (kg)	61
Vibrationsniveau v./ førerens arm (m/s ²)	< 2.5
Vandmængde (l/min.)	0.3 / 0.7 / 2
Sound level - normal mode	65 ±3
Sound level - silent mode	60 ±3

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Rondeller 17" / Ø432 mm					
 ECO PAD BLÅ 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001939	1	○	○	○
 Eco Pad grøn 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001940	1	○	○	○
 ECO PAD HVID 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001936	1	○	○	○
 Eco Pad lys brun 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001937	1	○	○	○
 Eco Pad rød 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001941	1	○	○	○
 ECO PAD SORT 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001938	1	○	○	○









Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
Specialrondeller					
 Eco Brilliance Pad blå 17" Ø430 (2 stk)	10002337	1	○	○	○
 Eco Brilliance Pad grøn 17" Ø430 (2stk)	10002339	1	○	○	○
 Eco Brilliance Pad gul 17" Ø430 (2 stk)	10002338	1	○	○	○
 Eco Brilliance Pad rød 17" Ø430 (2 stk)	10002336	1	○	○	○
Opladere					
CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	
Batterier					
 Batteri 12V 76A GEL monoblok	80564310	2	●	□	
 Batteri 12V 85A WET semi-tr. monoblok	80564800	2	□	□	
Batteri 12V 87A AGM monoblok	1464853000	2	□	□	
LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1			
Diverse					
 Anti-skumfilter	909 5065 000	1	○	○	○
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	910000787	0	●		
HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	●	●	●
 Kemi beholder kit. 1 liter	9100002575	1	○	○	




Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
 KEMIDOSERINGSSYSTEM	9100002531	1	•	□	
 MOPPEHOLDER OG SPAND, KIT	9100002280	1	□	□	□
 NØGLE KONTAKT	9100002532	0			
 Påfyldningsslange	9097290000	1	•	•	•
 STÆNKSKØRT TIL 17" 432MM	9100001927	1	○	○	○
TIMETÆLLER 24V KIT	9100002257	1	•	○	
USB PORT KIT (B MODEL)	9100002607	1	□	□	
USB Port Kit (BD Model)	9100002258	1			
 WHEEL FRONT D.200 PU GREY-BLACK 2PCS SET	9100002546	1	□	□	□
Disc-børster Ø430 mm					
 Børste Mid Grit 240 17" Ø430 mm	909 5692 000	1	○	○	○
 Børste Midlite Grit 180 17" Ø430 mm	909 5691 000	1	○	○	○
 Børste naturhår 17" Ø430 mm	909 5694 000	1	○	○	○
 Børste Prolene 17" Ø430 mm	L08812891	1	•	○	•
Tilbehørskit					

Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker










Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 B	SC401 43 E
 WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□	□	□
Rondelholdere					
 Rondelholder 17" Ø430 mm	9100001897	1	○	○	○
 Rondelholder 17" Ø432 mm Velcro	9100002050	1	●	○	○
Sugegummi					
 SUGEGUMMI 28" 700MM GUM KIT	9100002541	1	●	●	●
 SUGEGUMMI 28" 700MM PU KIT	9100002542	1	○	○	○
 SUGEGUMMI 28" 700MM RØD GUM KIT	9100002543	1	○	○	○
Indbygget oplader					
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			
CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	●	□	

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
Rondeller 17" / Ø432 mm					
 ECO PAD BLÅ 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001939	1	○	○	○
 Eco Pad grøn 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001940	1	○	○	○
 ECO PAD HVID 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001936	1	○	○	○












Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
 Eco Pad lys brun 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001937	1	○	○	○
 Eco Pad rød 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001941	1	○	○	○
 ECO PAD SORT 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001938	1	○	○	○
Specialrondeller					
 Eco Brilliance Pad blå 17" Ø430 (2 stk)	10002337	1	○	○	○
 Eco Brilliance Pad grøn 17" Ø430 (2stk)	10002339	1	○	○	○
 Eco Brilliance Pad gul 17" Ø430 (2 stk)	10002338	1	○	○	○
 Eco Brilliance Pad rød 17" Ø430 (2 stk)	10002336	1	○	○	○
Opladere					
CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○	○	○
Batterier					
 Batteri 12V 76A GEL monoblok	80564310	2	□	●	○
 Batteri 12V 85A WET semi-tr. monoblok	80564800	2	□	□	□
Batteri 12V 87A AGM monoblok	1464853000	2	□	□	□
LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1			●
Diverse					

Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker











Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
 Anti-skumfilter	909 5065 000	1	○	○	○
 CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	0		●	●
HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	●	●	●
 Kemi beholder kit. 1 liter	9100002575	1	○	○	○
 KEMIDOSERINGSSYSTEM	9100002531	1	□	●	●
 MOPPEHOLDER OG SPAND, KIT	9100002280	1	□	□	□
 NØGLE KONTAKT	9100002532	0			○
 Påfyldningsslange	9097290000	1	●	●	●
 STÆNSKØRT TIL 17" 432MM	9100001927	1	○	○	○
TIMETÆLLER 24V KIT	9100002257	1	●	●	●
USB PORT KIT (B MODEL)	9100002607	1			
USB Port Kit (BD Model)	9100002258	1	□	□	□
 WHEEL FRONT D.200 PU GREY-BLACK 2PCS SET	9100002546	1			
Disc-børster Ø430 mm					
 Børste Mid Grit 240 17" Ø430 mm	909 5692 000	1	○	○	○

Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 B FP LI-ION EU/UK
 Børste Midlite Grit 180 17" Ø430 mm	909 5691 000	1	○	○	○
 Børste naturhår 17" Ø430 mm	909 5694 000	1	○	○	○
 Børste Prolene 17" Ø430 mm	L08812891	1	○	●	●
Tilbehørskit					
 WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□	□	□
Rondelholdere					
 Rondelholder 17" Ø430 mm	9100001897	1	○	○	○
 Rondelholder 17" Ø432 mm Velcro	9100002050	1	○	●	●
Sugegummi					
 SUGEGUMMI 28" 700MM GUM KIT	9100002541	1	●	●	●
 SUGEGUMMI 28" 700MM PU KIT	9100002542	1	○	○	○
 SUGEGUMMI 28" 700MM RØD GUM KIT	9100002543	1	○	○	○
Indbygget oplader					
CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1			●
CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	□	●	











Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation











Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
Rondeller 17" / Ø432 mm				
	ECO PAD BLÅ 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001939	1	○
	Eco Pad grøn 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001940	1	○
	ECO PAD HVID 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001936	1	○
	Eco Pad lys brun 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001937	1	○
	Eco Pad rød 17" Ø432 mm (5 stk.)	10001941	1	○
	ECO PAD SORT 17" Ø432 MM (5 STK.)	10001938	1	○
Specialrondeller				
	Eco Brilliance Pad blå 17" Ø430 (2 stk)	10002337	1	○
	Eco Brilliance Pad grøn 17" Ø430 (2stk)	10002339	1	○
	Eco Brilliance Pad gul 17" Ø430 (2 stk)	10002338	1	○
	Eco Brilliance Pad rød 17" Ø430 (2 stk)	10002336	1	○
Opladere				
	CHARGER HF 24V 13A SB50R	80532414	1	○
Batterier				




Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
	Batteri 12V 76A GEL monoblok	80564310	2	○
	Batteri 12V 85A WET semi-tr. monoblok	80564800	2	□
	Batteri 12V 87A AGM monoblok	1464853000	2	□
	LLI-ION BATTERY 24I-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	●
Diverse				
	Anti-skumfilter	909 5065 000	1	○
	CABLE EXTENSION EU PLUG L.2000 PKD	9100000787	0	●
	HOSE QUICK CONNECTION	9100002572	1	●
	Kemi beholder kit. 1 liter	9100002575	1	○
	KEMIDOSERINGSSYSTEM	9100002531	1	●
	MOPPEHOLDER OG SPAND, KIT	9100002280	1	□
	NØGLE KONTAKT	9100002532	0	●
	Påfyldningsslange	9097290000	1	●
	STÆNKSKØRT TIL 17" 432MM	9100001927	1	○
	TIMETÆLLER 24V KIT	9100002257	1	●
	USB PORT KIT (B MODEL)	9100002607	1	●

Gør gulvrengøringen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
	USB Port Kit (BD Model)	9100002258	1	□
	WHEEL FRONT D.200 PU GREY-BLACK 2PCS SET	9100002546	1	
Disc-børster Ø430 mm				
	Børste Mid Grit 240 17" Ø430 mm	909 5692 000	1	○
	Børste Midlite Grit 180 17" Ø430 mm	909 5691 000	1	○
	Børste naturhår 17" Ø430 mm	909 5694 000	1	○
	Børste Prolene 17" Ø430 mm	L08812891	1	●
Tilbehørskit				
	WHEEL CASTOR D.80 SS 2PCS SET	9100001581	1	□
Rondelholdere				
	Rondelholder 17" Ø430 mm	9100001897	1	○
	Rondelholder 17" Ø432 mm Velcro	9100002050	1	●
Sugegummi				
	SUGEGUMMI 28" 700MM GUM KIT	9100002541	1	●
	SUGEGUMMI 28" 700MM PU KIT	9100002542	1	○

Gør gulvrensningen hurtigere - med en kompakt og produktiv gulvvasker

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SC401 43 BD FP LI-ION EU/ UK
	SUGEGUMMI 28" 700MM RØD GUM KIT	9100002543	1	○
Indbygget oplader				
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●
	CHARGER BATT.O/B 24V 10A 100-240V EU KIT	9100003440	1	

