

Nem og lydsvag fejning

SW 750 er en alsidig, batteri-drevet feje-/sugemaskine med køremotor til lette rengøringsopgaver. Den er ultrakompakt og dermed nem at komme rundt med. Indbygget oplader og polyesterfilter er standard.

Med kun 59 dB(A) kan du arbejde med maskinen i støjfølsomme områder.





Betjening er så enkel, at brugeren kan betjene den uden oplæring.

- Lydsvag: Kun 59 dB(A)
- Køremotor
- Op til 2 timers driftstid med et standardbatteri - 3,5 på stort batteri (tilbehør)
- Indbygget lader er standard
- Polyesterfilter er standard



Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	SW 750 U. BATTERI	SW 750 KOMPLET
Filtre					
	Filter polyester kit	1463161000	1	•	•
Fejevalser					
	Fejevalse standard	1463174000	1	•	•
Sidekoste					
	Sidekost standard	146 3035 000	1	•	•
Batterier					
	Batteri 12V 49A AGM monoblok	1464483000	1		•

Nem og lydsvag fejning

Model	SW 750 U. BATTERI	SW 750 KOMPLET
Ref. nr.	9084708010	908 4701 010

PRODUKT EGENSKABER






Batteri indikator	•	•
Kompakt design	•	•
Fremfejningsystem	•	•
Sværtfrie hjul	•	•
Justerbart håndtag	•	•
Indbygget oplader	•	•
Manuel filterryster	•	•

Tekniske specifikationer	SW 750 U. BATTERI	SW 750 KOMPLET
Energikilde, motor	Battery 12V	Battery 12V
Motor, mærke	Amer	Amer
Max. hastighed (km/t)	4	4
Lydtrykniveau (dB(A))	59	59
Kapacitet m. 1 sidekost, teoretisk/praktisk (m ² /t)	2880/1730	2880/1730
Kapacitet m. 2 sidekoste, teoretisk/praktisk (m ² /t)	-	-
Arbejdsbredde m. højre sidekost (mm)	720	720
Arbejdsbredde m. 2 sidekoste (mm)	-	-
Venderadius (cm)	-	-
Max. stigning ved transport (%)	20	20
Smudsbeholder, kapacitet (l)	60	60
Max. tømmehøjde (cm)	-	-
Hovedfilter, areal (m ²)	1	1
Sidekost, diameter (mm)	315	315
Sidekost, hastighed (RPM)	100	100
Fejevalse, hastighed (RPM)	335	335
Fejevalse, længde (mm)	500x200	500x200
Dimensioner, L x B x H (mm)	998x800x1100	998x800x1100
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	68	68



Nem og lydsvag fejning

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	SW 750 U. BATTERI	SW 750 KOMPLET
Diverse				
 Tæppe kit	1463171000	1	□	□
Fejevalser				
Fejevalse polypropylen	146 3015 000	1	○	○
 Fejevalse standard	1463174000	1	●	●
Fejevalse til tæpper/naturfiber	146 3016 000	1	○	○
Sidekoste				
Sidekost nylon til tæpper	146 3036 000	1	○	○
 Sidekost standard	146 3035 000	1	●	●
Skørter				
Sværtefrit skørt kit (side, bag, for)	1463167000	1	□	□
Batterier				
 Batteri 12V 49A AGM monoblok	1464483000	1	□	●
Batteri 12V 87A AGM monoblok	1464853000	1	○	○
Filtre				
 Filter polyester kit	1463161000	1	●	●