



Varenummer 17350

Kaffemaskine, Bonamat Novo 2, manuel påfyldning af vand

Produktbeskrivelse

Bonamat NOVO 2 er til manuel påfyldning af vand. En simpel og pålidelig kaffemaskine - nem at betjene. Kaffemaskinen er forsynet med 2 varmeplader med automatisk temperaturjustering. Leveres som standard med en filterholder i plast samt 1 glaskande (1,8 L). Kapacitet på 144 kopper pr. time (125 ml) ved 230 volt. Hastighed - 5 min. for 12 kopper.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Kaffemaskine
Features	Manuel påfyldning af vand
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, rent og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	49.5 cm	40 cm	28 cm	8713441053291