



Varenummer 1999902738

Holder, Sigma, til 6 rør, 5-15 ml, højde 80-105 mm

Produktbeskrivelse

Anvendes som holder til Sigma 2-7 centrifuge. Hver holder kan indeholde 6 rør. For at opnå ligevægt under centrifugering skal der altid benyttes et lige antal holdere. Rør medfølger ikke. Maks. diameter rør: 17 mm Maks. diameter låg: 19 mm. Maxks hastighed i Sigma 2-7: 4.000 o/min. - 2.379xg

Specifikationer

Produktbetegnelse	Holder
Varemærke	Sigma
Features	Til 6 rør, 5-15 ml, højde 80-105 mm
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Afleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genbruges eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
pk	2 stk	26 cm	15 cm	7.2 cm	
stk	1 stk				