

Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

ATTIX 30 er en støjsvag, kompakt og mobil våd-/tørsuger med meget stor sugsevne. De mange varianter i serien og strømudtag med tænd/sluk funktion, gør den til det perfekte valg til håndværkere med skiftende arbejdspladser.





Ved støvsugning af fint støv er Push&Clean filterrensesystem en hurtig og let metode til filterrensning - alternativt fås støvsugeren med det fuldautomatiske XtremeClean filterrensesystem, der renser filteret automatisk og uden afbrydelser. 11-modellen har strømudtag, så håndværktøjet kan kobles direkte til støvsugeren uden brug af ekstra forlængerledning. Seriens 21-modeller med automatisk tænd/sluk er et godt valg, hvis man ønsker at bruge støvsugeren sammen med elektrisk håndværktøj, idet støvsugerens sugemotor starter og stopper sammen med værktøjet. Kan monteres med slange til afgangsluft der hvor arbejdsmiljøloven kræver det.

- Fuldautomatisk XtremeClean (XC) eller semiautomatisk Push&Clean (PC) filterrensesystem
- Vaskbart PET fleece filterelement med filtreringsevne på minimum 99,9%
- SilentPower: Lavt støjniveau
- Sugestyrkeregulering (30-21)
- Udtag til el-værktøj med automatisk tænd/sluk af støvsuger (30-21)
- Forberedt til AntiStatic (30-11 PC og 30-21 PC)
- AntiStatic (30-21 XC)
- Praktisk tilbehørholder og værktøjsbakke
- MultiFit tilbehørssystem giver optimal fleksibilitet














Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
Filtere						
	Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	1	•	•	•
	Kassette-filter PET Nano M-kl. (2 stk.)	302002842	1			
System 27 sugeslanger						
	Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091	1			
System 36 sugeslanger						
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	1			



Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere



Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Sugeslange kpl 3,5 m Ø32 Pe	107409976	1	•	•	•
 Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	1			
 Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	1			
System 36 forlængerrør					
 Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	1			
 Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	1			
 Adapter til el-værktøj Ø36	60916	1			
 Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	1	•	•	
 Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	1		•	•
 Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	1	•		
 Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	1			
 Rørbøjning RF stål Ø36	46691	1			
System 36 børstemundstykker					



Kraffulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	1			
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	1			
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	1			
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	1			
System 36 gulvmundstykker						
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	1	•	•	
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	1			•
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	1			
System 36 fugemundstykker						
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	1	•	•	•












• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
Filtre					
	Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	1	•	•
	Kassette-filter PET Nano M-kl. (2 stk.)	302002842	1		



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
System 27 sugeslanger					
	Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091	1		
System 36 sugeslanger					
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	1		
	Sugeslange kpl 3,5 m Ø32 Pe	107409976	1	•	•
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	1		
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	1		
System 36 forlængerrør					
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	1		
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	1		
	Adapter til el-værktøj Ø36	60916	1		
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	1		•
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	1	•	•
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	1		



Krafffulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	1		
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	1		
System 36 børstemundstykker					
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	1		
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	1		
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	1		•
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	1		
System 36 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	1		
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	1	•	•
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	1		
System 36 fugemundstykker					
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	1	•	•



Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Model	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
Ref. nr.	107407544	302003612	107413590

PRODUKT EGENSKABER

SoftStart (blød opstart)	•	•	
AntiStatic (Statisk afladning)	•	•	
Sugestyrkeregulering	•	•	
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	•	
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•	•
Ekstra udtag til el-værktøj	•	•	
Opsamlingspose 1 stk.			
Filterpose fleece 1 stk.	•	•	•

Model		ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
Ref. nr.		107413591	107413592

PRODUKT EGENSKABER

SoftStart (blød opstart)			•
AntiStatic (Statisk afladning)			•
Sugestyrkeregulering			
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj			
Plads til opbevaring af tilbehør		•	•
Ekstra udtag til el-værktøj			•
Opsamlingspose 1 stk.			
Filterpose fleece 1 stk.		•	•







Tekniske specifikationer	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
Effekt, Pmax (W)	1500	1500	1500
Effekt, Piec (W)	1200	1200	1200
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/10	230/1/50-60/16
Luftmængde (l/min.)	3700	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25
Lydniveau (dB(A))	59	59	59
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5
Beholdervolumen (l)	30	30	30
Filterrensesystem	Push&Clean	Push&Clean	
Hovedfilter, type	PET	PET	PET
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Vægt (kg)	10	10	10



Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tekniske specifikationer	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
Effekt, Pmax (W)	1500	1500
Effekt, Piec (W)	1200	1200
Spænding/faser/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Luftmængde (l/min.)	3700	3700
Vakuum (mbar/kPa)	250/25	250/25
Lydniveau (dB(A))	59	59
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5
Beholdervolumen (l)	30	30
Filterrensesystem	Push&Clean	Push&Clean
Hovedfilter, type	PET	PET
Dimensioner, L x B x H (mm)	450x380x595	450x380x595
Vægt (kg)	10	10

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
System 36 fugemundstykker					
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	1	○	○
	Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	1	○	○
	Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○	○
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	1	○	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	1	●	●
System 36 børstemundstykker					
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	1	○	○



Kraffulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	1	○	○	○
 Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	1	○	○	○
 Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	1	○	○	○
 Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	1	○	○	○
 Radiatorbørste plast Ø36	5144	1	○	○	○
 Rund børste Ø36	302002509	1	○	○	○
System 36 gulvmundstykker					
 FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○
 Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	1	○	○	○
 Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	1	●	●	○
 Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	1	○	○	○
 Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	1	○	○	○














Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○	○	○
 Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	1	○	○	○
 Universalmundstykke plast Ø36	107402706	1	○	○	●
 Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	1	○	○	○
 Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	1	○	○	○
System 50 forlængerrør					
 Adapter plast Ø58/Ø36	40452	1	○	○	○
 Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	1	○	○	○
 Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	1	○	○	○
 Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	1	○	○	○
System 50 børstemundstykker					
 Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	1	○	○	○
 Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	1	○	○	○














Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Rundbørste plast Ø50	40458	1	○	○	○
System 38 sugeslanger					
 Sugelange antistatisk 5 m Ø38	107401368	1	○	○	○
 Sugelange universal 4 m Ø38	302002796	1	○	○	○
 Sugelange universal 4 m Ø38-36	15365	1	○	○	○
 Sugelange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	1	○	○	○
Tilbehørssæt					
 Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	1	○	○	○
 Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	1	○	○	○
 HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○	○
 Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	1	○	○	○
 Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	1	○	○	○
 Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	1	○	○	○



Kraffulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	1	○	○	○
 Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	1	○	○	○
 Rørringørings-sæt 4 dele Ø38	63215	1	○	○	○
 Sæt m. antistatisk sugeslange 6 dele Ø36	107413546	0	○	○	○
 Sæt m. universal sugeslange 5 dele Ø36	107413545	0	○	○	○
 Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	1	○	○	○
 Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	1	○	○	○
 Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	1	○	○	○
 Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	1	○	○	○
 Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	1	○	○	○
 Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	1	○	○	○
System 27 børstemundstykker					














Krafftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 KAMSTRIGLE PLAST TIL LANGE HÅR Ø27	6092	1	○	○	○
System 50 sugeslanger					
 Sugelange Antistatic 4 m Ø50	15815	1	○	○	○
 Sugelange olieresistent 4 m Ø50	6468	1	○	○	○
 Sugelange til metalspånér 4 m Ø50	15013	1	○	○	○
 Sugelange til træspånér 4 m Ø50	15182	1	○	○	○
 Sugelange universal 1,75 m Ø50	19930	1	○	○	○
 Sugelange universal 4 m Ø50	15358	1	○	○	○
 Sugelange varme-resistent 4 m Ø50	11061	1	○	○	○
System 50 fugemundstykker					
 Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	1	○	○	○
 Fugemundstykke gummi Ø50 250mm	7868	1	○	○	○
 Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	1	○	○	○














Krafftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 38 fugemundstykker					
 Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Rørbørste Ø120-Ø200	8054	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Specialfiltre					
 Ekstra fleece-filter (1 stk.)	107400453	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Filterenhed komplet for motorafkøling	302003721	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Før-filter (beskyttelsesfilter)	11801	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Metal-filter til vådsugning RF	15475	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
System 27 sugeslanger					
 Adapter Ø27/36	107404520	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugerslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
 Sugerslange universal 3,5 m Ø27	14289	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
System 36 sugeslanger					
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	1	○	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	1	○	○
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	1	○	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	1	○	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	0	○	○
	Sugeslange kpl 3,5 m Ø32 Pe	107409976	1	●	●
	Sugeslange olieres. 3,5 m lynkobling Ø36	302001677	1	○	○
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	1	○	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	1	○	○
System 38 forlængerrør					
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	1	○	○
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	1	○	○














Kraffulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Rørbøjning RF Ø38	302002889	1	○	○	○
System 50 gulvmundstykker					
 Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	1	○	○	○
 Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	1	○	○	○
System 36 forlængerrør					
 Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	1	○	○	○
 Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	1	○	○	○
 Adapter til el-værktøj Ø36	60916	1			
 Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	1	●	●	○
 Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	1	○	●	●
 Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	1	●	○	○
 Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	1	○	○	○
 Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○	○	○









Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere



Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	1	○	○	○
 Rørbøjning RF stål Ø36	46691	1	○	○	○
 Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	1	○	○	○
 Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	1	○	○	○
Opsamlingsposer					
 Opsamlingsposer (5 stk.)	302000804	1	○	○	○
 Poser til filterelementer (10 stk.)	30082	1	○	○	○
System 32 sugeslanger					
 AS Slange D32x4000MM MED VæRKTøJSADAPTER	30657	1	○	○	○
 Sugslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	○	○	○
Filtre					
 Filterelement HEPA 14	302001095	1	○	○	○
 Filterelement H-klasse	302000658	1	○	○	○
 Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	1	●	●	●



Kraffulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-21 PC 230V 50HZ EU	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 30-01
 Kassette-filter PET Nano M-kl. (2 stk.)	302002842	1			
Filtre					
 Filterindsats special	302000606	1	○	○	○
System 38 gulvmundstykker					
 Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	1	○	○	○
 Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	1	○	○	○
Udblæsningsstudser					
 Udblæsningsstuds	302003717	1	○	○	○
Filterposer					
 FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 30	107419591	0	○	○	○












● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
System 36 fugemundstykker				
 Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	1	○	○
 Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	1	○	○
 Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	1	○	○









Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Kraffulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	1	○	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	1	●	●
System 36 børstemundstykker					
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	1	○	○
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	1	○	○
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	1	○	○
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	1	○	○
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	1	○	●
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	1	○	○
	Rund børste Ø36	302002509	1	○	○
System 36 gulvmundstykker					
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	1	○	○














Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	1	○	○
	Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	1	○	○
	Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	1	○	○
	Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	1	○	○
	Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	1	○	○
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	1	●	●
	Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	1	○	○
	Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	1	○	○
System 50 forlængerrør					
	Adapter plast Ø58/Ø36	40452	1	○	○
	Forlængerrør m. bøjning alu 1 m Ø50	15335	1	○	○
	Forlængerrør plast 1,05 m 2 stk. Ø50	5152	1	○	○
	Rørbøjning krom Ø50/Ø36	15341	1	○	○















Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
System 50 børstemundstykker					
	Grovsugningsmundstykke alu 200 mm Ø50	41100	1	○	○
	Grovsugningsmundstykke plast 175 mm Ø50	5153	1	○	○
	Rundbørste plast Ø50	40458	1	○	○
System 38 sugeslanger					
	Sugeslange antistatisk 5 m Ø38	107401368	1	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38	302002796	1	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø38-36	15365	1	○	○
	Sugeslange varmeresistent 4 m Ø38-36	6070	1	○	○
Tilbehørssæt					
	Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	1	○	○
	Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	1	○	○
	HIGH TEMPERATURE KIT D40 MULTIFIT	107420498	0	○	○
	Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	1	○	○














Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
 Industri-sæt 5 dele Ø38	302002881	1	○	○
 Industri-sæt 6 dele Ø50	63216	1	○	○
 Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	1	○	○
 Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	1	○	○
 Rørrengørings-sæt 4 dele Ø38	63215	1	○	○
 Sæt m. antistatisk sugeslange 6 dele Ø36	107413546	0	○	○
 Sæt m. universal sugeslange 5 dele Ø36	107413545	0	○	○
 Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	1	○	○
 Spån-sæt 2 dele Ø50	61681	1	○	○
 Standard-sæt 3 dele Ø50	6085	1	○	○
 Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	1	○	○
 Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	1	○	○














Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Værkstedssæt Basic 4 dele Ø36	107401367	1	○	○
System 27 børstemundstykker					
	KAMSTRIGLE PLAST TIL LANGE HÅR Ø27	6092	1	○	○
System 50 sugeslanger					
	Sugeslange Antistatic 4 m Ø50	15815	1	○	○
	Sugeslange olieresistent 4 m Ø50	6468	1	○	○
	Sugeslange til metalspåner 4 m Ø50	15013	1	○	○
	Sugeslange til træspåner 4 m Ø50	15182	1	○	○
	Sugeslange universal 1,75 m Ø50	19930	1	○	○
	Sugeslange universal 4 m Ø50	15358	1	○	○
	Sugeslange varme-resistent 4 m Ø50	11061	1	○	○
System 50 fugemundstykker					
	Fugemundstykke gummi flad Ø50	31244	1	○	○
	Fugemundstykke gummi Ø50 250mm	7868	1	○	○














Kraffulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Fugemundstykke konisk gummi Ø50	19936	1	○	○
	Fugemundstykke slagfast plast 350 mm Ø50	7102	1	○	○
System 38 fugemundstykker					
	Adapter til el-værktøj Ø38/Ø50	302002884	1	○	○
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø38	302002890	1	○	○
	Rørbørste Ø120-Ø200	8054	1	○	○
Specialfiltre					
	Ekstra fleece-filter (1 stk.)	107400453	1	○	○
	Filterenhed komplet for motorafkøling	302003721	1	○	○
	Før-filter (beskyttelsesfilter)	11801	1	○	○
	Metal-filter til vådsugning RF	15475	1	○	○
System 27 sugeslanger					
	Adapter Ø27/36	107404520	1	○	○
	Sugeslange AntiStatic 3,5m Ø27 m.adapter	107406091	1	○	○



Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Sugeslange universal 3,5 m Ø27	14289	1	○	○
System 36 sugeslanger					
	Sugeslange 3 m Ø36	15805	1	○	○
	Sugeslange Antistatic 4 m lynkobling Ø36	63209	1	○	○
	Sugeslange Antistatic 5 m lynkobling Ø36	302001682	1	○	○
	Sugeslange AntiStatic 4 m Ø36	15311	1	○	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø36	107413544	0	○	○
	Sugeslange kpl 3,5 m Ø32 Pe	107409976	1	●	●
	Sugeslange olieres. 3,5 m lynkobling Ø36	302001677	1	○	○
	Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	1	○	○
	Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	1	○	○
System 38 forlængerrør					
	Forlængerrør alu varmeisoleret 2,5 m Ø38	15340	1	○	○














Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Forlængerrør RF 500 mm 2 stk. Ø38	107402474	1	○	○
	Rørbøjning RF Ø38	302002889	1	○	○
System 50 gulvmundstykker					
	Tørsugningsmundstykke alu 500 mm Ø50	15343	1	○	○
	Vådsugningsmundstykke alu 50 mm Ø50	15344	1	○	○
System 36 forlængerrør					
	Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	1	○	○
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	1	○	○
	Adapter til el-værktøj Ø36	60916	1	○	○
	Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	1	○	●
	Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	1	●	●
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	1	○	○
	Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	1	○	○









Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○	○
	Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	1	○	○
	Rørbøjning RF stål Ø36	46691	1	○	○
	Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	1	○	○
	Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	1	○	○
Opsamlingsposer					
	Opsamlingsposer (5 stk.)	302000804	1	○	○
	Poser til filterelementer (10 stk.)	30082	1	○	○
System 32 sugeslanger					
	AS Slange D32x4000MM MED VæRKTøJSADAPTER	30657	1	○	○
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	○	○
Filtre					
	Filterelement HEPA 14	302001095	1	○	○
	Filterelement H-klasse	302000658	1	○	○
	Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	1	●	●



Kraftfulde og bruger-/servicevenlige våd-/tørsugere

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC
	Kassette-filter PET Nano M-kl. (2 stk.)	302002842	1		
Filtre					
	Filterindsats special	302000606	1	○	○
System 38 gulvmundstykker					
	Gulvmundstykke 400 mm Ø38	302002798	1	○	○
	Gulvmundstykke 450 mm Ø38	302002799	1	○	○
Udblæsningsstudser					
	Udblæsningsstuds	302003717	1	○	○
Filterposer					
	FLEECE FILTER BAG 5 PCS ATTIX 30	107419591	0	○	○