


Varenummer 1999906061

Tæpperenser, Viper, CEX410, sort, 2-rums, walk-behind, 35/23 l, 460 mm

- ✓ Lavt støjniveau
- ✓ Nem at vedligeholde
- ✓ Fodbetjent parkeingsindstilling

Produktbeskrivelse

Viper CEX410 er en støjsvag tæpperenser til professionel brug med indbygget tilbehør. Maskinen rengør effektivt, så både tæpper og møbeltekstiler kan vedligeholdes nemt og effektivt. Den kraftige motor sikrer samtidig hurtig tørring. Maskinen har en høj kapacitet med 35 liters rengøringsmiddel-tank og 23 liters snavsevandstank. Begge tanke er fremstillet af kraftig, kemikalieresistent og polyethylen. Håndtaget indstilles nemt til den korrekte brugerhøjde, så man opnår en ergonomisk korrekt arbejdsstilling.

Specifikationer

Produktbetegnelse	Tæpperenser
Varemærke	Viper
Model	CEX410
Farve	Sort
Features	Walk-behind
Længde/dybde	1170 mm
Bredde	510 mm
Højde	880 mm
Vægt, brutto	55 kg
Strømspecifikationer	1850 W
Vaske/fejebredde	460
Elkabel, længde	10
Rent/snavsevandtank, kapacitet	35/23 l
Antal rum	2-rums
Inkluderet tilbehør	10 m. elkabel
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk				
stk	1 stk				