

Brugervenlig mikrogulvvasker/-tørrer, der passer perfekt til rengøring på snævre arealer

Lille, effektiv batteridrevet gulvvasker med vaskebredde 38 cm. Meget kompakt.

Med den kompakte Viper AS 380 B gulvvasker er det let at vaske gulv i område med begrænset plads.

Med en vaskebredde på 38 cm og en fornuftig tankkapacitet på 15 l opnåes fin balance mellem produktivitet og drifttid.

Klarer op til 750 kvm/t (teoretisk).

Leveres klar til brug inkl. allround kunststofbørste.

Indbygget lader. Vedligholdelsesfri batterier med drifttid ca. 1,5 time pr. opladning.

Nem at anvende.

Håndtagene på siden af vandtanken gør den yderst brugervenlig.

Det sammenklappelige håndtag gør det nemt at transportere og opbevare maskinen.

En ekstremt kompakt maskine, der er let at manøvrere og transportere.

Maskinen er ideel til daglig indendørs vask på arealer med let til middelsvært trafik. Eksempelvis hoteller, hospitaler, skoler, små supermarkeder og andre butiksområder.

Nem at manøvrere, transportere og opbevare. Nem at bruge og betjene.

Nem at rengøre, genopfylde og tømme

Egnet til rengøring på mindre områder med begrænset plads, kun 59 cm høj.

Rotationsstøbt tank. Robust håndtagsslås.




2 separate tanke til rent- og snavsvand.



Billedet kan variere fra den valgte model

- Ergonomisk, justerbart og sammenklappeligt håndtag
- Ekstremt kompakt
- Nem at manøvrere, transportere og opbevare Nem at bruge og betjene
- Nem at rengøre, genopfylde og tømme
- Egnet til rengøring på snævre arealer Rotationsstøbt tank
- Robust håndtagsslås
- System med to tanke
- Batteri- og kabelversioner

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Viper AS 380 B	Viper AS380/15C
Disc-børster Ø380 mm					
	BRUSH 15INCH PLASTIC	VF89801	1	•	•
Batterier					
	BATT 12V-35AH AGM C5	559503250	2	•	
Viper tilbehør					
	"Børste 15"" til Viper AS 380"	VF89830	1		



Brugervenlig mikrogulvvasker/-tørrer, der passer perfekt til rengøring på snævre arealer

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Viper AS 380 B	Viper AS380/15C
	Bagerste sugegummi	VF89808	1	•	•
	Forreste sugegummi	VF89807	1	•	•

Model	Viper AS 380 B	Viper AS380/15C
Ref. nr.	50000199	50000201

PRODUKT EGENSKABER











Kompakt design	•	•
Justerbart håndtag	•	•
Battery included	•	

Tekniske specifikationer	Viper AS 380 B	Viper AS380/15C
Elkabel, længde (m) / stik	-	15/EU
Børstemotor, effekt (W)	250	250
Sugemotor, effekt (W)	300	300
Batteri, type	2X12V/33Ah/C20	-
Vakuüm (mm H ₂ O)	800	800
Lydtrykniveau (dB(A))	68	72
Kapacitet (m ² /t)	750	750
Børstemotor, hastighed (RPM)	150	140
Batteriholder størrelse, L x B x H (mm)	262x196x175mm	-
Bruttovægt køreklar (kg)	65	44
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	60	40
Dimensioner, L x B x H	780x415x590mm	780x415x590mm
Rondel/børste størrelse	380mm	380mm
Brush pressure	20kg	20kg
Sugefodsbredde	490mm	490mm
Solution/recovery tank capacity	15/15L	15/15L




Brugervenlig mikrogulvvasker/-tørrer, der passer perfekt til rengøring på snævre arealer

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	Viper AS 380 B	Viper AS380/15C
Sugefod, sugegummi, skorter og stænkskørt					
	BLADE SQUEEGEE FRONT	VF89502	1		
	BLADE SQUEEGEE REAR	VF89503	1		
Disc-børster Ø380 mm					
	BRUSH 15INCH PLASTIC	VF89801	1	●	●
Viper tilbehør					
	"Børste 15"" til Viper AS 380"	VF89830	1		
	"Rondelholder 15"" til AS 380"	VF89817	1	○	○
	Bagerste sugegummi	VF89808	1	●	●
	Forreste sugegummi	VF89807	1	●	●
Sugegummi					
	Bagerste sugegummi AS 380	VF89808-PU	1	○	○
	Forreste sugegummi AS 380	VF89807-PU	1	○	○
Batterier					
	BATT 12V-35AH AGM C5	559503250	2	●	



Brugervenlig mikrogulvvasker/-tørrer, der passer perfekt til rengøring på snævre arealer

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	Viper AS 380 B	Viper AS380/15C
	BATT.12V-29Ah AGM C5	80565520	2	□	

