



Varenummer 1999906065

## Gulvvasker, Viper, AS 380, AGM, rød, 2-rums, walk-behind, 15/15 l, 380 mm

- ✓ Leveres klar til brug
- ✓ Ergonomisk og justerbart håndtag
- ✓ System med 2 tanke
- ✓ Nem at bruge og betjene

### Produktbeskrivelse

Lille, effektiv batteridrevet gulvvasker med vaskebredde 38 cm. Med den kompakte Viper AS 380 B gulvvasker er det let at vaske gulv i område med begrænset plads. Med en vaskebredde på 38 cm og en fornuftig tankkapacitet på 15 l opnåes fin balance mellem produktivitet og drifttid. Det sammenklappelige håndtag gør det nemt at transportere og opbevare maskinen. En ekstremt kompakt maskine, der er let at manøvrere og transportere. Maskinen er ideel til daglig indendørs vask på arealer med let til middelsvært trafik. Eksempelvis hoteller, hospitaler, skoler, små supermarkeder og andre butiksområder.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvvasker
Varemærke	Viper
Model	AS 380
Farve	Rød
Features	Walk-behind
Længde/dybde	780 mm
Bredde	415 mm
Højde	590 mm
Vægt, brutto	65 kg
Strømspecifikationer	2x12v/33Ah/C20
Vaske/fejebredde	380 mm
Rent/snavsevandtank, kapacitet	15/15 l
Antal rum	2-rums
Inkluderet tilbehør	Batteri, børste
Direktiver, lovgivning og regler	2006/42/EF, (EU) 2023/1542

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	41.5 cm	78 cm	59 cm	
stk	1 stk				