



Assert Clean MILJØMÆRKET HÅNDOPVASKEMIDDEL

Assert Clean er et manuelt håndopvaskemiddel til den daglige opvask af fade, service, bestik, gryder og andre køkkenredskaber. **Assert Clean** er velegnet til rengøring af fødevarer områder.

Assert Clean er ikke tilsat parfume og farvestof. Etiketten er farvekodet og på flere sprog.

Med dokumenteret rengøringseffekt og maksimal miljøvenlighed er **Assert Clean** certificeret med Svanemærket og EU-blomsten, som et økologisk godkendt produkt, i overensstemmelse med kravene for valg af råvarer og emballage.

Anvendelse: Til alle afvaskelige stærkt besmudsede overflader. Ideel til forædlingsprocesser af fødevarer.

- **Clean** - Dokumenteret rengøringseffekt.
- **Safe** - Valget af råvarer og pakning sikrer en høj økologisk standard.
- **Efficient** - Effektiv selv ved en lav koncentration og dermed en lille kostpris.



EUROPEAN UNION ECO-LABEL	
	■ Reduced impact on aquatic life
Awarded to goods or services which meet the environmental requirements of EU-eco-labelling scheme Licence number: DE 019/010	■ Reduced use of hazardous substances
	■ Clear user instruction

BRUGERVEJLEDNING

1 	2
3 	4

- 1 Kontroller etiketten eller hygiejneplanen for mere detaljerede oplysninger.
- 2 Doser 10 - 15 ml **Assert Clean** pr 10 L varmt vand.
- 3 Fjern overskydende snavs manuelt. Læg opvasken i blød. Vask af med enten opvaskebørste eller skuresvamp afhængig af genstanden.
- 4 Fjern de vaskede genstande og skyl dem med varmt vand. Lad dem lufttørre og stil dem på plads.

EMBALLAGE

6x1 L
2x5 L

INFORMATION

For at vaske op på den mest effektive måde, for at spare på vand og energi og for at beskytte miljøet må man ikke bruge rindende vand, sæt hellere opvasken i blød og benyt den anbefalede dosering. Man opnår det bedste resultat uden en masse skum.

For yderligere information henvises til følgende hjemmeside: www.ecolabel.eu
Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

SIKKERHED

Kun til professionel brug. Bland ikke med andre produkter!

For yderligere information se produktetiket og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 - 40°C i lukket emballage.