



Kristalin Clean


MILJØMÆRKET ALKALISK SANITÆRT RENGØRINGSMIDDEL

Kristalin Clean er et alkalisk sanitært rengøringsmiddel, der nemt fjerner sæbe, fedt og almindeligt snavs. Forhindrer opbygning af kalk. **Kristalin Clean** er velegnet til alle syrefølsomme overflader i sanitære områder. Tørre uden at efterlade striber. Indeholder ikke farve og parfume.


Kristalin Clean har dokumenteret høj rengøringssevne og maksimal miljøvenlighed, hvilket medvirker til, produktet er mærket med EU-blomsten som et økologisk godkendt produkt, der er fremstillet i overensstemmelse med de økologiske krav til råvarer og brug af emballage.

Anvendelse: Til vaskbare overflader i sanitære områder, særligt velegnet til marmor og terrazzo.

- **Clean** - Fremragende rengøringssevne.
- **Safe** - Udvalget af råvarer og emballage garanterer en høj økologisk standard.
- **Efficient** - Kan anvendes ved lav koncentration.




BRUGERVEJLEDNING



1 Kontrollér etiket og hygiejneplan for mere detaljerede oplysninger.

2 Dosér 20-40 ml **Kristalin Clean** pr 10 L vand, alt afhængig af besmudsningens graden.



3 Aftør overfladen. For at undgå krydskontaminering anvendes **Kristalin Clean** i kombination med en farvekodet Polifix mikrofiberklud.

4 Skyl med vand eller aftør med en ren fugtig klud. Man kan polere for mere glans



5 Til manuel gulvrengøring anbefales det at anvende produktet i kombination med Ecolab rasant moppesystem.

INFORMATION

Kun en lille mængde produkt er nødvendig i forhold til andre produkter. Korrekt dosering sparer omkostninger og mindsker påvirkning af miljøet.

For mere information se hjemmesiden: www.ecolabel.eu

Kun til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!

For flere informationer og sikkerhedsinstruktioner se produktetiket og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0° og 40°C i original emballage.

pH værdi (konc.): 11

EMBALLAGE

12 x 1 L, 2 x 5 L