

Diversey™

TASKI® swingo 4000 B

Batteridrevet ride-on kombinationsmaskine

TASKI swingo 4000 B giver dig:

- Driftssikkerhed og holdbarhed kombineret med brugervenlighed og nem vedligeholdelse
- Uovertruffen produktivitet gennem en kombination af manøvredegtighed og høj ydeevne
- Uovertruffen effektivitet med fremragende rengørings- og tørreresultater
- Unik ergonomi og et lavt støjniveau

Driftssikkerhed og holdbarhed kombineret med brugervenlighed og nem vedligeholdelse

Brugen af højteknologiske materialer og komponenter med lang levetid fremmer maskinens opetid og reducerer service- og reparationsomkostninger til et minimum. Med en nydesignet skviser og enkel montering/afmontering af børster kan maskinen nemt klargøres til brug, og det sikrer en enkel vedligeholdelse. Alle komponenter, der kræver hyppig vedligeholdelse, er farvemarkeret med gult, og kan nemt afmonteres uden værktøj. Disse funktioner giver problemfri drift med et minimalt behov for oplæring af operatøren.

Uovertruffen produktivitet gennem en kombination af manøvredegtighed og høj ydeevne

Det patenterede MDS-system sikrer altid den rigtige dosering af rengøringsmiddel på gulvet og giver markante vandbesparelser. Desuden sørger det patenterede doseringssystem IntelliDose, som er ekstraudstyr, en sikker og nøjagtig dosering. Høj rengøringshastighed på 7,5 km/t samt lange påfyldningsintervaller med en stor 200 liters tank, øger produktiviteten væsentligt, og antallet af tidsrøvende stop til påfyldning under rengøring reduceres. Den unikke styring på alle hjul gør maskinen meget manøvredegtig, så den nemt kan manøvreres i mindre, svært tilgængelige områder.

Uovertruffen effektivitet med fremragende rengørings- og tørreresultater

Den nye, patenterede W-formede skviser følger gulvets profil og muliggør en perfekt vandopsamling i kurver og drejninger. Selv på vanskelige gulve som fliser med dybe fuger og på ujævne gulve eller gulve med strukturoverflader opsuges vandet effektivt.

Specielle skviserblade og direkte sug, gør det muligt at opsamle små stykker snavs, (f.eks. cigaretskod), uden tilstopning. Takket være det gennemprøvede 3-hjuls-koncept er justering af skviseren ikke længere nødvendigt. Dette giver både en fremragende opsamling af snavs og effektive tørreresultater, og dermed et gennemført flot og forbedret resultat af gulvets udseende.

Unik ergonomi og et lavt støjniveau

Det ergonomiske design med lav påstigning, et justerbart sæde med høj sæderyg samt en ny speederpedal giver en sikker og komfortabel betjening. Med de gode oversigtsforhold fra sædet og en fremragende afbøjning på skviseren, kan operatøren nemt rengøre tæt op mod vægge og forhindringer. Det ekstremt lave støjniveau og muligheden for den specielle ECO drift med ekstra støjdæmpning giver større arbejds glæde og gør rengøring muligt i dagtimerne, også i støjfølsomme områder.



TASKI®



DiverseyTM

TASKI[®]

swingo 4000 B

Teknisk Data

Teoretisk ydeevne	6375 m ² /h	Rampe med fuld tank med rengøring	10%
Arbejdsbredde	85 cm	Doseringsminimum-maksimum	15-200g/m ²
Skviserbredde	110 cm	Børstesystem	2x43cm
Rentvandstank - excl. tank (nominel)	200 l	Børstehastighed	160rpm
Snavsvandstank - excl. tank (nominel)	210 l	Børstetryk	56-112Kg
Normeret spænding(Volt)	24V	Luftflow, vacuum	31.1 ltr./s
Batterikapacitet	360 Ah	Rengøringshastighed	7.5Km/h
Batterikøretid (nominel)	6 timer	Transporthastighed	8.0Km/h
Maskinvægt, driftsklar med batterier og vand	795 kg	Støjniveau	67dB(A)
Mål (L x B x H) (Højde over førersæde))	178x89x140cm	Beskyttelsesklasse	III
Vendediameter	200cm	Beskyttelsesklasse for sprøjt	IPX3
Rampe med fuld tank uden rengøring	15%	Godkendelser	CE/CB Testcertifikat

Model

Model	Varenummer
Swingo 4000	247120

Tilbehør/Ekstra dele

Beskrivelse	Varenummer	Beskrivelse	Varenummer
Rondelholder 43 cm	7517858	Blinklyssæt	4128992
Skurebørste, standard 43 cm	7517859	Forlygtesæt	4128994
Vaskebørste, 43 cm	7517860	Drivhjul i polyurethan, blødt	4129263
Skurebørste, grov 43 cm	7517861	Aftømningspumpesæt	4129878
TASKI IntelliDose kit til Swingo 4000	7518212	Chassisbeskyttelsessæt med beskyttelseshjul	4129882
Ladeensretter	243248	Sikkerhedstag FOPS*	4129883
Batteribakke 24V/360Ah	7518216	*FOPS (Falling Object Protective Structure) leveres kun i kombination med chassisbeskyttelse 4129882	

Beskrivelse af egenskaberne

IntelliFlow (Dosering af rengøringsopløsning): IntelliFlow systemet giver mulighed for en hastighedsafhængig dosering af rengøringsmiddel. Denne funktion sikrer, at den mængde rengøringsmiddel, der doseres på gulvet, altid er konstant – uanset hvor hurtigt maskinen virker. Resultatet? Ingen pytter i kurver og sving og en besparelse på 30-50% på rengøringsmiddel, hvilket igen giver en markant forøget produktivitet på maskinen.

ECO drift: ECO dækker den energibesparelse, der opnås ved en reduceret sugekraft med en tilsvarende støjreduktion på sugemotoren, der muliggør rengøring i dagtimerne i støjfølsomme miljøer som hospitaler.

IntelliDose (automatisk indbygget fortyndersystem): IntelliDose er et kemifortyndingssystem, hvormed der kan opnås vedvarende høje rengøringsresultater, kontrol med omkostningerne og forenkling af maskinbetjeningen, og endelig forhindres overdosering.

START/STOP-program: Alle maskinindstillinger som flow af rengøringsmiddel, børstetryk, ECO-drift mm. gemmes ved rengøringens afslutning med denne knap og huskes ved start og videre drift. Denne funktion sikrer en øjeblikkelig start med stort set samme rengøringsfunktion.