



# MAXX Into2

## DAGLIGT OG PERIODISK SANITETSMIDDEL

Stærkt koncentreret produkt uden faremærkning\*, uden ekstra krav om sikkerhedstræning, dokumentation, lagerplads og andre relaterede omkostninger.

### Ydeevne

- Kombinerer fremragende fjernelse af kalk-, urinstens- og sæbeaflejringer med enestående emulgering af kropsfedt og snavs
- Særligt velegnet til toiletter, der bliver brugt hyppigt
- Med langtidsvirkende parfumeteknologi, som angriber og kontrollerer urinlugt

### Effektivitet

- Fjerner nemt kalk- og urinstensaflejringer samt snavs
- Effektiv i lav koncentration (fra 0,5%), hvilket reducerer udgifter til rengøring

### Sikkerhed

- Skånsom formulering gør midlet brugbart på de fleste overflader, som kan tåle syrer.
- Ingen CLP etikettering betyder, personligt sikkerhedsudstyr ikke er påkrævet
- Farvekodet system til sikring af brug af det rigtige produkt til den rigtige rengøringsopgave



\* I henhold til CLP-lovgivning

## Neutralisering af lugtmolekyler


- De dårlige lugte bliver indkapslet og efterlader en behagelig duft.
- Ved regelmæssigt brug intensiveres effekten, hvilket resulterer i forebyggelsen af dannelsen af dårlige lugte.



## Anbefalet brug

- Til vedligeholdende rengøring af alle overflader, som kan tåle syrer, og badeværelsesgulve med hårdt vand.

## Brugervejledning:



- Kontroller din hygiejneplan for detaljeret brugerinformation.
- Opløs 20 - 40 ml MAXX Into2 med 4 liter vand. Bruges koncentreret på genstridige pletter.
- Påfør rengøringsopløsningen på en mikrofiberklud eller svamp. Aftør overfladen. Vi anbefaler at bruge MAXX Into2 sammen med de farvekodede Polifix mikrofiberklude for at undgå kontamination.
- Skyl efter med vand eller aftør med en ren, fugtig klud.
- Til manuel rengøring af gulve anbefaler vi at bruge produktet sammen med Ecolabs mikrofiber-moppesystemer.

## OPLYSNINGER:

Test materialekompatibilitet på et mindre, ubetydeligt område før brug.

Anbring advarselsskilte 'Pas på vådt gulv', og lad dem blive stående, indtil overfladen er helt tør.

### Kun egnet til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

## OPBEVARING:

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 °C og 40 °C.

### pH-værdi (100%)

0	1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---

PRODUKT	VARENR.	EMBALLAGE
MAXX Into2	9084700	12 x 1L flaske
MAXX Into2	9084720	2 x 5L flaske

Globalt hovedkvarter  
Ecolab Inc.  
370 Wabasha Street N  
St. Paul, MN 55102

Europæisk hovedkvarter  
Ecolab Europe GmbH  
Richtistr. 7  
CH-8304 Wallisellen

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

© 2015 Ecolab USA Inc. Alle rettigheder forbeholdt.