



MAXX Windus C2

OVERFLADE- OG GLASRENS

Stærkt koncentreret produkt uden faremærker*, uden ekstra krav om sikkerhedstræning, dokumentation, lagerplads og andre relaterede omkostninger.

Ydeevne:

- Fjerner nemt fedt og giver stribefrie overflader
- Indeholder ikke farvestof eller parfume

Effektivitet

- Sprayflasken på 750ml med ergonomisk design er nem at håndtere
- Rent resultat efter én aftørring

Sikkerhed

- Ingen CLP etikettering betyder at personlige værnemidler ikke er påkrævet
- Farvekodet system sikrer brug af det rigtige produkt til rengøringsopgaven




* I henhold til CLP-lovgivning

Anbefalet brug

- ▲ Til rengøring af vinduer, spejle, glasoverflader, skranker, udstillingsmontre, fast inventar, skærme.

Brugervejledning:



1. Kontroller din hygiejneplan for detaljeret brugervejledning.
2. Påfør produktet koncentreret på en ren, tør klud, mikrofiber eller papirhåndklæde. Vi anbefaler at bruge MAXX Windus C2 sammen med de farvekodede Polifix mikrofiberklude for at undgå krydskontamination.
3. Tør overfladen af, som skal rengøres.
4. Intet behov for efterskylning.

OPLYSNINGER:

Test materialekompatibilitet på et mindre, ubetydeligt område før brug.

Er mærket med EU Blomsten DE/020/264



Kun egnet til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

OPBEVARING:

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 °C og 40 °C.

pH-værdi (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	VARENR.	EMBALLAGE
MAXX Windus C2	9084640	12 x 750ML flaske

Globalt hovedkvarter
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Europæisk hovedkvarter
Ecolab Europe GmbH
Richtstr. 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Alle rettigheder forbeholdt.