



# Apex Metal Protection


## HØJKONCENTRERET MASKINEOPVASKEMIDDEL MED METALBESKYTTER I FAST FORM

HOLDER REDSKABER AF ALUMINIUM OG BLØDE METALLER SKINNENDE RENE

- **Ydeevne:** Enestående opvaskeevne. Specielt designet til maskinopvask af redskaber lavet af aluminium og andre bløde metaller.
- **Effektivitet:** Minimale brugsomkostninger. Produktet anvendes 100 %. Minimal lagerplads og langtrækkende blokke.
- **Sikkerhed:** Let at håndtere og opfylde. sikker at røre ved. Farve- og faconkodet, det er ikke muligt at blande produkterne. Ingen tunge løft.
- **Bæredygtighed:** Op til 95 % mindre emballage og 70 % mindre transport.



### USE INSTRUCTIONS



### ANVENDES MED ECOLABS APEX DISPENSER

Din Ecolab konsulent justerer doseringssystemet efter dine behov. For at opnå de bedste hygiejniske resultater, bør produktet anvendes sammen med Apex afspændings- og iblødlægningsmidler.

- 1 Tjek sikkerhedsdatablad for råd om sikkerhed og hygiejneplan samt produktetiket for detaljeret brugerinformation
- 2 Vask service og køkkenredskaber i opvaskemaskinen i henhold til standardprocedurerne

### FYLD DISPENSEREN

- 3 Fyld sæbe i sæberummet, når APEX controlleren indikerer, at det skal opfyldes (skærmen bliver rød og alarmen lyder)
- 4 Tag den nye produktblok ud af kassen
- 5 Fjern plastikfolien
- 6 Plastikfolien kan smides ud med almindeligt affald
- 7 Læg en ny blok i sæberummet. Controlleren skifter automatisk til blå igen.

### INFORMATION

Kan anvendes på de sædvanlige opvaske materialer (porcelæn, glas, rustfrit stål, osv.). Særligt velegnet til opvask af bløde metaller (aluminium, kobber, bronze, osv.).

### Kun til professionelt brug

### SIKKERHED

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se produktetiket og sikkerhedsdatablad.

### OPBEVARING

Opbevar mellem 0 og 40 °C i originalemballagen.

### EMBALLAGE

4 x 3,1 kg