


# Tuklar super metallic

## Gulvpolish til grundforsegling og High-Speed-polering



- Tuklar super metallic er en metalkoblet, langtidsholdbar polish til grundforsegling
- Kan også anvendes til spraypolering med High-Speed-maskine

### ANVENDELSE

*Grundbehandling/porefyldning:* Gulvet renskes med WE grundrenser eller Bendurof forte. Eftervaskes 1-2 gange med rent vand. Det rene, **tørre gulv** påføres 1-3 tynde lag koncentreret Tuklar super metallic. Sørg for fuldstændig optørring mellem hvert lag.

*Daglig vedligeholdelse:* Ved vådmetoder, hvor glansen ønskes bevaret, anvendes et neutralt produkt som Brial shine eller Brial action clean.

*High-Speed polering:* Til at fjerne skridmærker og til højglanspolering anvendes en High-Speed maskine. Tuklar super metallic fortyndes 1:1 med vand. Der anvendes kun polérpads. High-Speed-metoden kan anvendes i kombination med tør-, fugtig- eller vådmetoder eller alene til vedligeholdelse af gulve forsegledede med Tuklar super metallic.

### pH-VÆRDI

Koncentreret: ca. 9.

### DOSERING

*Grundbehandling:*

Anvendes koncentreret.

*High-Speed polering:*

Fortynding 1:1 med vand.

### EMBALLAGE

Karton med 2x5 l dunke. Varenr. 300138.

### LAGERFORHOLD

Opbevares i originalemballage. Beskyttes mod frost.