



Trump Metal Pro Special MASKINOPVASKE- MIDDEL


Trump Metal Pro Special er et højkoncentreret flydende maskinopvaskemiddel, der er velegnet til blødt og middelhårdt vand. Produktets specielle formulering gør, at produktet kan anvendes til bløde metaller (f.eks. opvaskegods af aluminium). Trump Metal Pro Special er frit for NTA, EDTA, fosfat og klor.

Anvendelse: til maskinel opvask af glas, service, bestik og andre køkkenredskaber.

- **Clean** - Yderst effektiv selv på genstridigt snavs. Giver et rent og strålende resultat.
- **Safe** - Anvendelig til alle typer af materialer, inklusiv aluminium. NTA, EDTA, fosfat og klorfri formulering, der garanterer en høj økologisk standard.
- **Efficient** - Garanterer perfekt resultat, hvor genvask ikke er nødvendig.



BRUGERVEJLEDNING



ANVENDES MED DOSERINGSENHED

Din Ecolab konsulent vil justere og indstille doseringsenheden efter dine specifikke behov for rengøring.

- 1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for detaljeret brugerinformation.
- 2 Anvend det nødvendige beskyttelsesudstyr.
- 3 Vask service og redskaber i opvaskemaskinen efter gældende standard procedure.

Skift af tom emballage

- 4 Stop opvaskemaskinen hvis alarmen lyder.
- 5 Tag forsigtigt sugelansen op. Skru kapslen af den nye dunk, fastgør sugelansen og placer dunken tilbage i dunkholderen. Hvis der ikke er installeret en alarmklokke, skal produktvolumen tjekkes løbende, og dunken udskiftes hvis nødvendigt.

INFORMATION

Kun til professionelt brug.

Før brug af et nyt maskinopvaskemiddel, skal doseringssystemet og sugelansen skylles igennem med rent vand (for at undgå en mulig udkrystallisering i slangerne).

For at opnå det bedst mulige hygiejniske resultat, anvendes produktet sammen med et Ecolab afspændingsmiddel. Under normale driftsbetingelser kan produktet anvendes på de fleste materialer i køkkenet, inklusiv service og redskaber indeholdende aluminium.

SIKKERHED

For yderligere information henvises til produktetiket og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Opbevares mellem 0 og 40 °C i lukket original emballage.

EMBALLAGE

3 x 5 L
25 kg
250 kg
800 kg