



Varenummer 1999911960



Bodystocking, ABENA Fix Bodystocking, XXL, hvid, lynlås i benudskæring og skuldersøm, seamless

- ✓ Blød, åndbar bodystocking til fiksering af bind/ble
- ✓ Lynlås i ben, skridt og skulder gør den let at bruge og justere
- ✓ Enkeltpakket



Produktbeskrivelse

Bodystocking i tekstil til fiksering af bleer eller bind – bæres som helkropsundertøj. ABENA Fix Bodystocking er en blød og fleksibel bodystocking fremstillet i bomuld med ærmer og ben. Bomuldsstoffet sikrer, at huden holdes tør og brugeren veltilpas. Den sømløse strikketeknologi – et innovativt koncept til fremstilling af tøj næsten uden sømme – forhindrer trykmærker og hudirritation. Der er diskrete lynlåse i ben-, skridt- og skulderområdet, hvilket gør den nem at bruge og justere. Lynlåsen er dækket, så huden beskyttes mod irritation. ABENA Fix Bodystocking er udstyret med en farvekode for nem produktidentificering - i dette tilfælde i halsudskæringen. Derudover er produkt navn, størrelse, vaskeanvisninger og materialesammensætning tydeligt angivet på både forpakning og produkt. Fremstillet af 75% bomuld, 20% polyamid, 5% elastan.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Bodystocking
Varemærke	ABENA
Vareserie	Fix Bodystocking
Størrelse	XXL
Farve	Hvid
Features	Lynlås i benudskæring og skuldersøm, seamless
Materiale	Bomuld, elastan, PA
Ingredienser/sammensætning	75% bomuld, 20% polyamid, 5% elastan
Hoftevidde	100-125 cm
Køn	Unisex
Certifikater	CE. OEKO-TEX. MD. UKCA.
CE-klasse (medicinsk udstyr)	Klasse I
Direktiver, lovgivning og regler	MDR (EU) 2017/745
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Vaskeanvisninger	Kan vaskes ved op til 90° C, men den bedste holdbarhed opnås ved vask ved 60° C. Tørretumbles på let niveau. Tåler vask op til 80 gange. Luk lynlås inden vask og læg lynlæsskyderen således, at den er helt dækket af stoffet for enden af lynlåsen. Krymp ca. 8%. Ved brug af vaskepose forlænges produktets levetid. Brug af skyllemiddel anbefales ikke.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Bodystocking i tekstil til fiksering af bind/ble - bæres som almindeligt undertøj. Det er vigtigt at vælge den rigtige størrelse ud fra hoftmål for at sikre, at den er



behagelig at bruge. Bodystockingen kan åbnes helt (både i skridt- og skulderlynlåse), hvilket gør den let at bruge og justere. Juster, og sørg for, at bodystockingen sidder korrekt, før lynlåse lukkes, for at forhindre skade på brugeren eller produktet. Kan vaskes ved op til 90° C, men den bedste holdbarhed opnås ved vask ved 60° C. Luk lynlåse inden vask og læg lynlæsskyderen således, at den er helt dækket af stoffet for enden af lynlåsen. Udsæt ikke produktet for tryk som f.eks. presning eller glatning, da dette kan beskadige lynlåsene.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kil	12 stk	40.2 cm	29.4 cm	25.4 cm	5703538475528
stk	1 stk				5703538475511

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

UKCA-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med produktstandarder og lovgivning i Storbritannien.

OEKO-TEX, også kendt som "Confidence in Textiles", er et sundheds- og miljømærke, der bruges over hele verden. Certifikatet sikrer, at tekstiler ikke indeholder stoffer, der er sundheds- eller miljøskadelige.

Produktet må ikke bleges.

Produktet må ikke kemisk renses.

Produktet må ikke stryges.

Produktet indeholder ikke latex.

Sømløst design for ekstra komfort og fleksibilitet. Ingen sidesømme betyder mindre irritation og større holdbarhed.

Produktet kan tørres i tørretumbler ved lave temperaturer.

Produktet kan vaskes ved 60 grader eller derunder.

Produktet kan vaskes op til 80 gange.

Nem og sikker lynlåslukning i stedet for knapper. Designet for hurtig adgang og forbedret komfort.