



# Toprinse Clean MILJØMÆRKET AFSPÆNDINGS- MIDDEL TIL OPVASKEMASKINER


Toprinse Clean er et neutralt afspændingsmiddel, der bevirker at servicen tørrer hurtigt op med et skinnende resultat til følge. Toprinse Clean indeholder ingredienser, som eliminerer behovet for traditionel håndaftørring.

Med et enestående rengøringsresultat og med miljøet i højsædet, er Toprinse Clean certificeret med Svanen som et økologisk godkendt produkt, i overensstemmelse med de økologiske krav til råmaterialer og emballage. Toprinse Clean anvendes i kombination med EcoPlus Future dispenserenheden, der styrer de mekaniske opvaskefunktioner og kontrollerer kritiske faktorer. Dermed minimeres udgifterne til vand og energi.

- **Clean** - Giver servicet et strålende og glansfuldt resultat
- **Safe** - Special udvælgelse af råmaterialer og emballage garanterer høj økologisk standard
- **Efficient** - Eliminerer behovet for traditionel håndaftørring



## BRUGERVEJLEDNING



- 1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for detaljeret brugerinformation.
- 2 Anvend det nødvendige beskyttelsesudstyr.
- 3 Hvis alarmklokken lyder stoppes maskinen.
- 4 Tag forsigtigt sugelansen op. Skru kapslen af den nye dunk, fastgør sugelansen og placer dunken tilbage i dunkholderen.
- 5 Hvis der ikke er installeret en alarmklokke, skal produktvolumen tjekkes løbende, og dunken udskiftes hvis nødvendigt.

- Fyld maskinen op
- Undgå over-/underdosering
- Anvend den laveste mulige temperatur som giver et hygiejnisk resultat
- Tom emballage skylles med vand og sorteres som hård plast emballage

## INFORMATION

### Kun til professionelt brug.

Anvendes med Ecolab's doseringsudstyr. Produktet anvendes sammen med et Ecolab maskinopvaskemiddel. Dosering 0,02-0,25g/L (0,002-0,025%) ved alle vandhårdhedsgrader. Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

### SIKKERHED

#### Må ikke blandes med andre produkter!

For yderligere information henvises til produktetiket og sikkerhedsdatablad.

## OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 - 40°C i lukket emballage.

## EMBALLAGE

2x5L, 20KG, 200KG