



## Ecobrite Alca

### FLYDENDE VASKEFORSTÆRKER

- Koncentreret alkalisk vaskeforstærker
- Fjerner fedtpletter
- Tilsat kompleksdannere
- Uden farve og parfume
- Indeholder silikater som beskytter de aluminiumsdele der er i vaskemaskinen
- Fosfatfri



#### BRUGERVEJLEDNING

**Ecobrite Alca** kan anvendes på alle vaskbare tekstiler bortset fra de meget sarte. Doseres ved: 20°C - 90°C.

**Ecobrite Alca** må kun anvendes i Ecolabs automatiske doseringssystem.

#### ANBEFALET DOSERING

Anbefalet dosering 10 - 20 ml/kg tørt tøj afhængig af vaskemiddel dosering.

Din Ecolab konsulent installerer og tilpasser Ecobrite tøjvaske system til jeres vaskesproces.

#### SIKKERHED

##### Kun til professionelt brug.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se produktetiket og sikkerhedsdatablad.

pH-værdi: (100 %)

8	9	10	11	12	13	14
---	---	----	----	----	----	----

#### EMBALLAGE

25 kg

10 L

#### OPBEVARING

Opbevares i originalemballage.

Anbefalet opbevaringstemperatur i mellem 5°C og 40°C.

