



Ecobrite Perfekt Clean

KONCENTRERET OXYGENBASERET BLEGEMIDDEL

- ▲ Oxygenbaseret blegemiddel til temperaturer mellem 40°C - 70°C
- ▲ Fjerner alle pletter, der kan bleges
- ▲ Kan anvendes på farvede tekstiler
- ▲ Kan anvendes i alle vaskemaskiner



BRUGERVEJLEDNING

Ecobrite Perfekt Clean kan anvendes til alle vaskbare tekstiler af polyester, bomuld, polyester/bomuld, acryl, polyamid, hør, viskose (ikke egnet til lycra og tjeke for brug på uld og silke).

Anvendelsestemperatur: 40°C - 70°C.

Ecobrite Perfekt Clean er designet til automatisk dosering og bør udelukkende anvendes i Ecolabs doseringssystem.

ANBEFALET DOSERING

5 - 15 ml/kg tørt tøj afhængigt af besmudsningsgraden.

Ecolab konsulenten installerer og tilpasser Ecobrite tøjvaskesystem til jeres vaskerprocesser.

SIKKERHED

Kun til professionel brug.

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetiket og sikkerhedsdatablad.

pH-værdi: (100 %)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

EMBALLAGE

10 L
20 kg

OPBEVARING

Opbevares i original emballage. Anbefalet opbevaringstemperatur mellem -20°C og 30°C.