




## Neomax N NEUTRALT RENGØRINGSMIDDEL TIL GULVVASKEMASKINER






**Neomax N** er et lavtskummende rengøringsmiddel til gulvvaskemaskiner, specielt designet til mekanisk overfladerengøring. **Neomax N** er pH-neutralt og derfor anvendeligt på alle typer gulve, der passer til alle slags gulvvaskemaskiner. **Neomax N** har en stor rengørings-effekt, den tørrer uden udtværing og efterlader en behagelig blomseragtig duft. **Maxi Quick Fill** doseringssystemet giver mere effektiv rengøring og garanterer et ensartet rengøringsresultat. Den er desuden økonomisk, da den giver ensartet dosering.

**Anvendelse:** Til alle vandresistente gulve, specielt velegnet til skinnende gulve.

- **Efficiency Matters:** Anvendes **Neomax N** sammen med **Maxi Quick Fill** doseringssystem sikres hurtig rengøring af store områder med forudsigelige rengøringsomkostninger.
- **Safety Matters:** Direkte kontakt med produkter undgås med **Maxi Quick Fill** dispenserens.
- **Performance Matters:** De hurtigtreagerende ingredienser sikrer dyb og hurtig rengøring af gulve.



### BRUGERVEJLEDNING



### TIL BRUG MED ECOLAB DOSERINGS-ENHED

Din Ecolab konsulent justerer doseringsanlægget efter dine specifikke rengøringsbehov.

- 1 Tjek hygiejneplan og produktetiket for detaljerede informationer.
- 2 Anvend passende værnemidler ved brug af produktet.
- 3 Fej gulvet for at fjerne løsliggende snavs.
- 4 Fyld gulvvaske maskinens friskvandstank op med brugsopløsningen ved hjælp af **Maxi Quick Fill** doseringsanlæggets slange. Anvend **Neomax N** fortyndet 0,5 - 2 % til daglig rengøring afhængig af besmudsningsgraden.
- 5 Anvend gulvvaskemaskinen til at rengøre gulvet og samtidig opsuge brugsopløsningen.
- 6 Til hjørner og kanter anvendes **Neomax N** med en moppe.
- 7 Efterskylning er ikke nødvendig.

### INFORMATION

Test produktets materialeforenelighed før brug på et ikke synligt sted. Opsæt advarselskilte "Gulvet kan være glat" og lad skiltet stå indtil overfladen er helt tør.

#### Kun til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere. Produktet er vel nedbrydeligt og muligt at fjerne i rensningsanlæg.

#### SIKKERHED

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se etiket og sikkerhedsdatablad.

#### OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem -5 og 40 °C  
pH værdi (konc.): 6,8 - 7,4

#### PACK SIZE

10 L dunk  
200 kg fad