



Neomax S

SÆBEBASERET RENGØRINGSMIDDEL TIL GULVVASKEMASKINER

Neomax S er et lavtskummende rengøringsmiddel til daglig brug i gulvvaskemaskiner. Med dets sæbebaserede sammensætning rengører og plejer **Neomax S** gulvet, og det efterlader samtidig en beskyttende sæbefilm med silkeagtig glans, der er resistent over for jord. Det passer til alle typer gulvvaskemaskiner og er et perfekt rengøringsmiddel til porøse klinker i f.eks. supermarkeder, varehuser osv.






Maxi Quick Fill doseringsanlægget giver mere effektiv rengøring og garanterer et ensartet rengøringsresultat. Den er desuden økonomisk, da den giver en ensartet dosering.

Anvendelse: Til alle vand- og alkaliresistente gulve.

- **Efficiency Matters:** Rengører og beskytter på én gang.
- **Safety Matters:** Direkte kontakt med produkter undgås med **Maxi Quick Fill** dispenserens.
- **Performance Matters:** Anvendes **Neomax S** sammen med **Maxi Quick Fill** doseringssystem sikres hurtig rengøring og pleje af store områder med forudsigelige rengøringsomkostninger.



BRUGERVEJLEDNING



TIL BRUG MED ECOLAB DOSERINGS- ENHED INFORMATION

Din Ecolab konsulent justerer doseringsanlægget efter dine specifikke rengøringsbehov.

- 1 Tjek hygiejneplan og etiket for mere detaljerede informationer.
- 2 Anvend passende værnemidler ved brug af produktet.
- 3 Fej gulvet for at fjerne løstliggende snavs.
- 4 Fyld gulvvaskemaskinens friskvandstank op med brugsopløsningen ved hjælp af **Maxi Quick Fill** doseringsanlæggets slange. Anvend **Neomax S** fortyndet 0,5 - 2% alt afhængig af besmudsningsgraden.
- 5 Anvend gulvvaskemaskinen til at rengøre gulvet og samtidig opsuge brugsopløsningen.
- 6 Til hjørner og kanter anvendes **Neomax S** med en moppe.
- 7 Efterskylning er ikke nødvendig.

Test produktets materialeforenelighed før brug på et ikke synligt sted. Opsæt advarselsskilte "Gulvet kan være glat" og lad skiltet stå indtil gulvet er helt tørt.

Kun til professionel brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere. Produktet er vel nedbrydeligt og muligt at fjerne i rensningsanlæg.

SIKKERHED

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner, se etiket og sikkerhedsdatablad.

OPBEVARING

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem -5 og 40 °C
pH værdi (konc.): 9,6 - 10,4

EMBALLAGE

10 L dunk
200 kg fad