




Topmatic Plus

FLYDENDE KLORINERET MASKINOPVASKEMIDDEL

- **CLEAN** - Topmatic Plus er specielt udviklet til industrielle opvaskemaskiner. Særligt velegnet til opvask i blødt vand. Anvendes f.eks. til alkalibestandigt service, varmebestandigt kunststofs-service og porcelæn med stabile glasdekorationer.
- **SAFE** - Tilsættes opvaskemaskinen gennem Ecolab doseringsudstyr for flydende opvaskemiddel. Ikke til brug på aluminium og andre bløde metaller.
- **EFFICIENT** - Topmatic Plus er højkoncentreret og uden fosfater. Indeholder ingredienser der fjerner genstridige pletter og sikrer et godt resultat allerede ved første vask. Det giver en besparelse i tid og minimerer forbruget af vand og energi



BRUGERVEJLEDNING



Anvendes med Ecolab doseringsenhed
Din Ecolab konsulent justerer doseringsenheden efter dine specifikke rengøringsbehov.

- 1 Se hygiejneplanen og produktetiketten for detaljeret brugervejledning.
- 2 Anvend den påkrævede beskyttelse ved direkte kontakt med produktet.
- 3 Hvis alarmen lyder - stop maskinen
- 4 Tag sugelansen op. Skru låget af den nye dunk, sæt sugelansen i den nye dunk og placer dunken i holderen.

Såfremt alarm ved tom emballage ikke er installeret, bør emballagen kontrolleres dagligt og udskiftes når den er ved at være tom.

INFORMATION

Kun til professionelt brug
Anvendes med Ecolab doseringsenhed.

SIKKERHED

Må ikke blandes med andre produkter!
For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetiketten og sikkerhedsdatabladet. Sikkerhedsdatabladet til professionelle brugere kan rekvireres.

OPBEVARING

Opbevares mellem 5 og 35°C i original tillukket emballage.

EMBALLAGE

12 kg
25 kg