



# Indur Ultra M

## UNIVERSAL SELVBLANKENDE POLISH


**Indur Ultra M** er en parfumefri, polymerbaseret selvblankende polish med flere applikationer. Det kan bruges til vedligeholdelsesteknikker, herunder mopping, spray buffing og polering. **Indur Ultra M** efterlader strålende resultater på forseglede og uforseglede overflader. Brugt som manuel gulvrens, renser det trafikskidt. Anvendt i spraybuffemetoden fjerner **Indur Ultra M** skomærker, reparerer gulvet overflade og gendanner den oprindelige glans. Som en grundlæggende spredning skaber **Indur Ultra M** en blank beskyttelsesfilm for at minimere vedhæftning af snavs og forbedrer gulvets udseende.

**Påføringsområde:** Alle vandfaste gulvbelægninger undtagen uforseglet parket, laminat eller tekstiloverflader.

- **Ydeevne:** Rengør og beskytter på samme tid
- **Effektivitet:** Ét produkt til flere gulvplejeapplikationer som vedligeholdelsesrens, gulvfinish og sprayrens til spraybuffer
- **Sikkerhed:** Specielle ingredienser skaber en skridsikker overflade



### BRUGERVEJLEDNING



1. Kontroller hygiejneplan og produktetiketter for detaljeret brugsinformation.
2. Bær passende beskyttelsesbeklædning ved håndtering af rengørings-produkter.  
**GULVRENGØRING**
3. Opløs 100-400 ml **Indur Ultra M** i 10 L vand afhængig af smuds og påkrævet rengøringsniveau.
4. Tør gulvet over med Ecolabs RasanTEC system.  
**SPRAY BUFFING METODE**
5. Spray **Indur Ultra M** 1:10 i en sprayflaske eller i gulvvaskemaskinens reservoir.
6. Spray systematisk og jævnt i sektioner på højst 2 m hver af gulvet, derefter buff med en højhastigheds-enkelt-diskmaskine udstyret med den passende pad, indtil overfladen er ren og tør.  
**BASIS DISPENSERING**
7. Påfør koncentreret 1-2 gange **Indur Ultra M** på det strippede gulv. Lad det tørre. I tilfælde af porøse og absorberende gulve kan 3 lag være tilrådelige..

### SPECIELLE NOTER/INFORMATION

Test materialekompatibilitet i et lille synligt område inden påføring. Placer advarselsskilte "Vær opmærksom på vådt gulv" og lad det stå, indtil overfladen er helt tør.

**Kun til professionel brug!**  
 Sikkerhedsdatablad for professionelle brugere tilgængeligt på anmodning ..

### SIKKERHEDSINFORMATION

For yderligere information og sikkerhedsinstruktioner se produktetiket og sikkerhedsdatablad.

### OPBEVARING:

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 ° og 35 ° C kun i original beholder. Beskyt mod frost!

pH-værdi 8,4 (konc.)

### PAKKESTØRRELSE

2 X 5 L