

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

MC 7P er en robust, pålidelig, ergonomisk og omkostningseffektiv 1. classes koldtvandsrensere. MC 7P kombinerer den velkendte kvalitet og holdbarhed fra C3 pumpen med optimal ergonomi. En koldtvandsrensere til alle typer opgaver indenfor industri, landbrug, shipping, auto/transport og fødevarer.





MC 7P er en ægte industrirensere. C3 pumpen med 4 fuldkeramiske stempler, dobbelte rullelejer, flowstyret omløbsventil og en omdrejningshastighed på 1450 RPM bidrager til en uovertruffen holdbarhed og pålidelighed. MC 7P kan fødes med 85°C varmt vand og kan endda benyttes med saltvand (kræver dog ekstra vedligeholdelse).

- SilentPower: 1450 rpm motor for væsentlig reduktion i støjniveau og øget levetid for pumpe
- Flowstyret omløbsventil
- Nem adgang til pumpe og motor
- Vandmængderegulering
- Niveau-føler til pumpeolie med sikkerhedsstop
- Intern 2-vejs kemiinjektor til 2 typer rengøringsmiddel med 2 beholdere
- Robust og stabilt design med 30 mm pulverlakeret stålramme
- Optimal opbevaring og transport - nedfældeligt håndtag og løftepunkter
- Høj mobilitet med store, brede baghjul og drejeligt forhjul med bremse
- ErgoSystem tilbehør
- XT model: Slangerulle, længere slange og ekstra dyserør












Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr



Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Ergo koblinger og adaptere					
 Ergo højtrykskobling sæt DN10	101119496	1	•	•	•
Hankoblinger					
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1			
Hunkoblinger					
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1			
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•	•	•
Højtryksslanger DN10					










Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1			•
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	•		
Højtryksslanger sværefri DN10						
	Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1		•	
Slangeruller						
	Slangerulle kit	106403143	0	•		
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•	•	•
Tornado Plus dyserør						
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•	•	
PowerSpeed Vario Plus dyserør						
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1			•
TurboHammer Plus dyserør						
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1	•		
Tornado dyser med farvemærkning						
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1	•	•	•

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe









Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1			
Kerniudstyr					
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1			

● Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
Ergo koblinger og adaptere			
 Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	•
Hankoblinger			
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	
Hunkoblinger			
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•
Højtryksslanger DN10			
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	
Højtryksslanger sværefri DN10			
 Højtryksslange 10 m sværefri DN10	6101767	1	•



Koldtandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
Slangeruller				
	Slangerule kit	106403143	0	
Spulehåndtag				
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	•
Tornado Plus dyserør				
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	•
PowerSpeed Vario Plus dyserør				
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1	
TurboHammer Plus dyserør				
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1	
Tornado dyser med farvemærkning				
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1	•
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1	
Kemiudstyr				
	Ekstern skuminjektør m. omløb RF	6401243	1	•

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Model	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Ref. nr.	107146801	107146802	107146811

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddelbælt	•	•	•
Rustfri stålramme		•	
3-faset	•	•	•
C3 pumpe med 4 keramiske stempler	•	•	•
Slangerulle	•		
Ramme og karosseri i robust stål	•	•	•
Hjul og slange egnet i fødevareindustrien		•	
Advarselssystem for lav oliestand	•	•	•
Store hjul	•	•	•
Parkeringsbremse	•	•	•
Justerbart håndtag	•	•	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•	•	•
Kabel opbevaring	•	•	•
Keramiske stempler	•	•	•
Flowstyret kontrolsystem	•	•	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•	•	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•	•	•
Vandtank med svømmerventil			

Model	MC 7P-195/1280 FBFA
Ref. nr.	107146812

PRODUKT EGENSKABER

Rengøringsmiddelbælt	•
Rustfri stålramme	•
3-faset	•
C3 pumpe med 4 keramiske stempler	•
Slangerulle	
Ramme og karosseri i robust stål	•
Hjul og slange egnet i fødevareindustrien	•
Advarselssystem for lav oliestand	•
Store hjul	•
Parkeringsbremse	•
Justerbart håndtag	•
Holder til dyserør og spulehåndtag	•



Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Model MC 7P-195/1280
FBFA

Ref. nr. 107146812

PRODUKT EGENSKABER

Kabel opbevaring	•
Keramiske stempler	•
Flowstyret kontrolsystem	•
Aut. start/stop med forsinkelse	•
Kemiinjektorer 2 stk.	•
Vandtank med svømmerventil	•

Tekniske specifikationer	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Pumpetryk (bar/MPa)	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Rensekraft (kg)	6.7	6.7	6.7
Pumpe (RPM)	1450	1450	1450
Nominel effekt (kW)	8	8	8
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Elkabel, længde (m)	8	8	8
Rengøringsmiddeltank (l)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Dysetørrelse	.0680	.0680	.0680
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	85	85	85
Keramiske stempler (stk.)	4	4	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Selvansug, tør (m)	1	1	1
Vægt (kg)	95	89	89
Anbefalet gns. timers brug om dagen	7	7	7

Tekniske specifikationer MC 7P-195/1280
FBFA

Pumpetryk (bar/MPa)	195/19.5
Rensekraft (kg)	6.7
Pumpe (RPM)	1450
Nominel effekt (kW)	8
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	1280/1180
Elkabel, længde (m)	8
Rengøringsmiddeltank (l)	2 x 2.5
Dysetørrelse	.0680
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	70











Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tekniske specifikationer

MC 7P-195/1280
FBFA












Keramiske stempler (stk.)	4
Dimensioner, L x B x H (mm)	775x570x1020
Selvansug, tør (m)	1
Vægt (kg)	94
Anbefalet gns. timers brug om dagen	7

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation


Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
Slanger og koblinger					
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○	○	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○	○	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○	○	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○	○	○
 Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	1	○	○	○
 Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○	○	○
Hankoblinger					
 Ergo pistolkobling han	66161	0	○	○	○
 Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○	○	○














Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○	○	○
 KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○	○	○
 Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○	○	○
Hunkoblinger					
 Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○	○	○
 GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	1	○	○	○
 KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	○	○	○
 KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○	○	○
 Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	●	●	●
Standard-dyser 25° 1/8"					
 Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	1	○	○	○
Sandblæsningsudstyr					












Koldtvalsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○	○	○
 Fladestråledyse af borcarbid	6400379	0	○	○	○
 Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○	○	○
 Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○	○	○
 Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○	○	○
Børster					
 Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○	○	○
 Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○	○	○
 Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○	○	○
 Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○	○	○
Special-dyser					
 0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○	○	○
 Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○	○	○
TurboHammer dyser					












Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
	TurboHammer dyse 1/8" 0600 W11 Metalblå	48982	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødorange	48981	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Filtre						
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Vandfilter komplet	107145802	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Højtryksslanger sværtefri DN10						
	Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Højtryksslanger DN10						
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>








Koldtvandsrenser med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○	○	○
 Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○	○	○
 Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○	○	○
 Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○	○	●
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	●	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○	○	○
 Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○	○	○
 Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○	○	○
 Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○	○	○
Ergo koblinger og adaptere					
 Ergo højtryksskobling DN10 3/8" han	1600493	1	○	○	○
 Ergo højtryksskobling DN10 3/8" hun	106402075	1	○	○	○












Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
	Ergo højtryksskobling DN10 RF han	1603101	1	○	○	○
	Ergo højtryksskobling sæt DN10	101119496	1	●	●	●
	Ergo højtryksskobling sæt, 3/8	101119499	1	○	○	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○	○	○
	Tætningskive 3/8"	1801075	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere						
	Løs 06 kloak-dyse	2800894	1	○	○	○
	Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1	○	○	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN8	128501792	0	○	○	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 30M DN8	128501793	0	○	○	○
	Rørrenser-slange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○	○	○
	Rørrenser-slange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	1	○	○	○
Højtryksslanger DN12						
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○	○	○

Koldtandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○	○	○
 Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○	○	○
Roterende børster					
 Børster natur lange hår	6401431	1	○	○	○
 Børster nylon lange hår	6401432	1	○	○	○
 Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1	○	○	○
Specielle dyserør					
 Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	1	○	○	○
 Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○	○	○
 Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○	○	○
Slangeruller					
 Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○	○	○
 Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○	○	○
 Slangerulle kit	106403143	0	●	○	○











Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1		○	○
 Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0		○	○
Kemiudstyr					
 Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○	○	○
 Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	○	○	○
 Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○	○	○
 Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○	○	○
 Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○	○	○
 Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	2	○	○	○












Koldtvalsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○	○	○
 Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○	○	○
 Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○	○	○
Diverse					
 SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○	○	○
 Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	1	○	○	○
Koncentratsprøjter					
 Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○	○	○
 Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○	○	○
Spulehåndtag					
 Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○	○	○
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●	●	●
 Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○	○	○

Koldtvalsrensere med den velkendte C3 pumpe




Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA	
Tornado dyser med farvemærkning						
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○	○	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1	●	●	●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1			
Korte dyserør						
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○	○	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○	○	○
FlexoPower Plus dyserør						
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○	○	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○	○	○
TurboHammer Plus dyserør						

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe







Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1	●	○	○
Tornado Plus dyserør					
 Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○	○	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●	●	○
 Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○	○	○
Universal Plus dyserør					
 Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○	○	○
 Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○	○	○



Koldtvalsrensere med den velkendte C3 pumpe












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FFA	MC 7P-195/1280 FA
 Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○	○	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør					
 PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1	○	○	●
Overflade rengøring, roterende					
 HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation












Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
Slanger og koblinger			
 BA-ventil m. Gardena koblinger	106411177	1	○
 BA-ventil m. GEKA koblinger	106411179	1	○
 BA-ventil m. NITO koblinger	106411178	1	○
 BA-ventil u. koblinger	106411184	1	○
 Bremse og styre kit til slangerulle	101118105	1	○
 Slange til tilgangsvand olieres. 3/4"	6465	1	○
Hankoblinger			













Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Ergo pistolkobling han	66161	0	○
	Gardena kobling slange-ende 3/4" han	1608629	1	○
	GEKA kobling slange-ende 3/4" han	1311	1	○
	KEW kobling slange-ende 1/2" han	1604669	1	○
	KEW kobling slange-ende 3/4" han	1600659	1	○
	KEW lynkobling 3/8" han	66159	1	○
	Mellemstykke til pistolgreb	6401067	0	○
Hunkoblinger				
	Ergo pistolkobling (hun)	66162	1	○
	GEKA kobling, indiv. gevind, 3/4"	1718	1	○
	KEW kobling, indiv. gevind 3/4"	1602945	1	○
	KEW lynkobling 3/8" hun	66160	1	○












Koldtandsrenser med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Universal messing-kobling 3/4" han	61369	1	•
Standard-dyser 25° 1/8"				
	Standard-dyse 0° 1/8" 065	7815	1	○
Sandblæsningsudstyr				
	Fladestråledyse gummi (10 stk.)	6402317	0	○
	Fladstråledyse af borcarbid	6400379	0	○
	Lanse til sandblæsning VSB 06 gummi	6401365	1	○
	Sandspyd m. 10 m slange	6400375	1	○
	Super Blast til sandblæsning (25 kg)	8379	1	○
Børster				
	Ekstra børste til børsteindsats	10356	1	○
	Vaskebørste 155 cm	6400088	1	○
	Vaskebørste 235 cm	6400087	1	○
	Vaskebørste (til Universal Plus dyserør)	14202	1	○












Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
Special-dyser				
	0640-dyse til langtrækkende dyserør	2802696	1	○
	Dyse-beskyttelseskappe	18430	1	○
TurboHammer dyser				
	TurboHammer dyse 1/8" 0600 W11 Metalblå	48982	1	○
	TurboHammer dyse 1/8" 0700 W11Rødorange	48981	1	○
Filtre				
	Løs filterindsats (50 µm)	1104041	1	○
	Sandfilter m. beslag	106403142	1	○
	Vandfilter komplet	107145802	0	○
Højtryksslanger sværtfrie DN10				
	Højtryksslange 10 m sværtefri DN10	6101767	1	●
	Højtryksslange 15 m sværtefri DN10	1401983	1	○
	Højtryksslange 20 m sværtefri DN10	1401991	1	○












Koldtandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Højtryksslange 25 m sværtefri DN10	1402007	1	○
	Højtryksslange 30 m sværtefri DN10	1402015	1	○
Højtryksslanger DN10				
	Højtryksslange 1 m dobbelt-wire DN10	1402916	1	○
	Højtryksslange 2 m dobbelt-wire DN10	1402924	1	○
	Højtryksslange 3 m dobbelt-wire DN10	1402932	1	○
	Højtryksslange 5 m dobbelt-wire DN10	1402940	1	○
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN10	6101766	1	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN10	1402064	1	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN10	1402072	1	○
	Højtryksslange 25 m dobbelt-wire DN10	1402080	1	○
	Højtryksslange 30 m dobbelt-wire DN10	1402098	1	○












Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Højtryksslange 50 m dobbelt-wire DN10	1402759	1	○
Ergo koblinger og adaptere				
	Ergo højtryksskøbling DN10 3/8" han	1600493	1	○
	Ergo højtryksskøbling DN10 3/8" hun	106402075	1	○
	Ergo højtryksskøbling DN10 RF han	1603101	1	○
	Ergo højtryksskøbling sæt DN10	101119496	1	●
	Ergo højtryksskøbling sæt, 3/8	101119499	1	○
	KEW stiknippel 1/4"	1609325	1	○
	Tætningskive 3/8"	1801075	0	○
Rør- og kloakrensere				
	Løs 06 kloak-dyse	2800894	1	○
	Rør- og kloakrenser 06 dyse 20 m DN10	6401268	1	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN8	128501792	0	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 30M DN8	128501793	0	○












Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Rørrenserslange 10 m 1/8" DN4 u. dyse	301002490	1	○
	Rørrenserslange 20 m 1/8" DN4 u. dyse	301002491	1	○
Højtryksslanger DN12				
	Højtryksslange 10 m dobbelt-wire DN12	4810219	0	○
	Højtryksslange 15 m dobbelt-wire DN12	4810213	0	○
	Højtryksslange 20 m dobbelt-wire DN12	4810214	0	○
Roterende børster				
	Børster natur lange hår	6401431	1	○
	Børster nylon lange hår	6401432	1	○
	Roterende børste 170 cm 065 dyse	6400016	1	○
Specielle dyserør				
	Langtrækkende dyserør m/dyse 150cm	6401193	1	○
	Undervognsvasker m. 40065 dyse	6400036	1	○
	Universal dyserør 109 cm 8010 dyse	6402016	1	○












Koldtvalsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
Slangeruller				
	Rengøringsvogn RF til max. 20 m DN10	6401094	1	○
	Slange-kørevogn til max. 70 m DN10	6400170	1	○
	Slangerulle kit	106403143	0	○
	Slangerulle væg lakeret inkl. 20 m DN10	106403131	1	○
	Slangerulle væg RF til max. 20 m DN10	106403168	0	○
Kemiudstyr				
	Ekstern injektor 03 lavtryk	6401247	1	○
	Ekstern skuminjektor (> 850 l/time)	6401244	1	○
	Ekstern skuminjektor (aggressive væsker)	6401245	1	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb	6401242	1	○
	Ekstern skuminjektor m. omløb RF	6401243	1	●
	Ekstra beholder, 2 liter - uden indhold	106408164	1	○

Koldtvandsrensere med den velkendte C3 pumpe












Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Flaske til rengøringsmiddel 2,5 L u. låg	107141635	0	○
	Forlængerslange 30 cm m. Ergo kobling	301001311	1	○
	Rengøringsmiddeltank med sikkerhedslåg	106403162	2	○
	Skumlanse komplet 60 cm	6404368	1	○
	Skumlanse komplet 120 cm	6404369	1	○
	Vario skumsprayer HF 0950	106408236	0	○
Diverse				
	SoftGrib tværgreb (til Plus dyserør)	106402110	1	○
	Vand- og slamsuger komplet 06 dyse	6402018	1	○
Koncentratsprøjter				
	Koncentratsprøjte 5 l stål	7110005	1	○
	Koncentratsprøjte 10 l stål/polyetylen	7110010	1	○
	Koncentratsprøjte 20 l stål	7110020	1	○
Spulehåndtag				

Koldtvalsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Drejeled til spulehåndtag	101119484	1	○
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	1	●
	Ergo 3000 spulehåndtag m. svivel-lås	106402190	1	○
Tornado dyser med farvemærkning				
	Dyse-beskyttelseskappe	106402425	1	○
	Tornado Plus dyse 1/8" 0680 Grå	101119747	1	●
	Tornado Plus dyse 1/8" 0700 Rødorange	101119748	1	○
Korte dyserør				
	Dobbelt dyserør 9 cm u. dyse	106402150	1	○
	Enkelt dyserør 10 cm u. dyse	106402151	1	○
FlexoPower Plus dyserør				
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106402282	1	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 96 cm	106408229	0	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 99 cm	106408228	0	○








Koldtvalsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 101 cm	106402281	1	○
	FlexoPower Plus dyserør u. dyse 112 cm	106408227	0	○
TurboHammer Plus dyserør				
	TurboHammer Plus dyserør 0700 W11 113 cm	106402294	1	○
Tornado Plus dyserør				
	Tornado Plus dyserør u. dyse 63 cm	106403013	1	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 100 cm	106403011	0	○
	Tornado Plus dyserør u. dyse 112 cm	106403010	1	●
	Tornado Plus dyserør u. dyse 208 cm	106403012	1	○
Universal Plus dyserør				
	Universal Plus dyserør u. dyse 65 cm	106403032	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 94 cm	106403036	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403033	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 108 cm	106403035	1	○



Koldtvalsrensere med den velkendte C3 pumpe

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 7P-195/1280 FBFA
	Universal Plus dyserør u. dyse 123 cm	106403034	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 156 cm	106403031	1	○
	Universal Plus dyserør u. dyse 206 cm	106403030	1	○
PowerSpeed Vario Plus dyserør				
	PowerSpeed Vario Plus dyserør 0680 109cm	106403096	1	○
Overflade rengøring, roterende				
	HydroScrub P400 uden dyser	106403157	0	○