



MAXX Forte2

ALL-ROUND POLISH FJERNER TIL GULVE

Stærkt koncentreret produkt uden faremærkning*, som ikke kræver ekstra sikkerhedstræning, dokumentation, lagerplads og andre relaterede omkostninger.

Ydeevne

- ▶ Velegnet til polish fjerner på både linoleums- og naturgummigulve såvel som til rengøring af natursten og keramiske fliser
- ▶ Har en let basisk pH-værdi som et grundrengøringsmiddel
- ▶ Enestående materialekompatibilitet hindrer skader på overflader

Effektivitet

- ▶ Den særlige kombination af ingredienser og dybdevirkende befugtningsevne gør MAXX Forte2 til det ideelle valg til mere krævende rengøringsopgaver
- ▶ Universalrengøringsmiddel.
- ▶ lavt skummende til manuel og maskinrengøring

Sikkerhed

- ▶ Ingen CLP-mærkning betyder, personligt sikkerhedsudstyr ikke er påkrævet



Anbefalet brug

- ▲ Til alle vand- og baseafvisende gulve. Ikke egnet til trægulve, laminat og tekstil gulve.

Brugervejledning:

Fjernelse af lag:



1. Kontroller din hygiejneplan for detaljeret brugerinformation.



2. For fjernelse af polish fortyndes MAXX Forte2 med vand i et forhold mellem 1:10 og 1:1, helst 1:3 i en spand eller i gulvvaskemaskinens rentvandstank. Til almindelig rengøring eller til brug i gulvvaskemaskinen, bruges 2 - 5 % MAXX Forte2 i vand.



3. Påfør opløsningen på gulvet, og lad det indvirke i cirka 10 minutter.



4. Skrub gulvet systematisk. Undgå at lade rengøringsopløsningen tørre.



5. Fjern opløsningen med en vådstøvsuger.




6. Skyl grundigt efter med rent vand, og fjern opløsningen med en vådstøvsuger.

Generel rengøring:



1. Kontroller din hygiejneplan for detaljeret brugerinformation.



2. Til rengøring af snavs eller til brug i gulvvasker, bruges 2 - 5 % MAXX Forte2 i vand.



3. Påfør opløsningen på gulvet, og lad den virke i cirka 10 minutter.



4. Skrub gulvet systematisk.



5. Skyl grundigt efter med rent vand.

OPLYSNINGER:

Test materialekompatibilitet på et mindre, ubetydeligt område før brug.

Anbring advarselsskilte 'Pas på vådt gulv', og lad dem blive stående, indtil overfladen er helt tør.

Kun egnet til professionelt brug!

Sikkerhedsdatablad kan rekvireres af professionelle brugere.

OPBEVARING:

Anbefalet opbevaringstemperatur mellem 0 °C og 40 °C.

pH-værdi (100%)

7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	----	----	----	----	----

PRODUKT	VARENR.	EMBALLAGE
MAXX Forte2	9084360	2 x 5L flaske

Globalt hovedkvarter
Ecolab Inc.
370 Wabasha Street N
St. Paul, MN 55102

Europæisk hovedkvarter
Ecolab Europe GmbH
Richtistr. 7
CH-8304 Wallisellen

www.ecolab.com

© 2015 Ecolab USA Inc. Alle rettigheder forbeholdt.