



Varenummer 1999912521

ABENA Puri-Line

## Micro Ultra moppe, ABENA Puri-Line, grå, mikrofiber, 40 cm, 90% genanvendt

- ✓ Kan vaskes op til 500 gange
- ✓ Særligt god til opsamling af grovere snavs
- ✓ Især velegnet til laminat, lakeret træ, garnit, marmor, fliser, vinyl, gummi, epoxy samt linoleum gulve



### Produktbeskrivelse

Svanemærket Micro Ultra moppe er særlig velegnet til steder, hvor der ønskes en ekstra høj rengøringsstandard i forbindelse med gulvvask. Det er en særdeles effektiv all-round mikrofiber moppe, som er velegnet på alle typer gulve. Den tekniske opbygning i moppen giver en meget lav friktion. Produktet vil derfor ikke foretage slitage eller skader på overflader ved anbefalet anvendelse. Produktet kan anvendes uden rengøringskemikalier. Dokumenteret bakterieopsamlingsrate på 99,9%. Se testrapport under datablade – øvrige produktinformationer.



MOIST

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Micro Ultra moppe
Varemærke	ABENA
Vareserie	Puri-Line
Model	System size 40
Farve	Grå
Egenskaber	Hook'n'loop, fugt
Features	40 cm, 90% genanvendt
Materiale	Mikrofiber
Ingredienser/sammensætning	50% polyester, 50% mikrofiber
Længde/dybde	44.5 cm
Bredde	13 cm
Vægt, netto	86 g
Sugeevne	Optimal dosing: 250 ml. per mop
Certifikater	Svanemærket. Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI). Global Recycled Standard (GRS).
Direktiver, lovgivning og regler	(EC) 1907/2006, (EU) 2023/988

**Vaskeanvisninger**

Kan vaskes ved 95°C, men 70°C anbefales. Kan tørretumbles op til 60°C, men 30°C anbefales. Undgå brug af klor og skyllemiddel, da det forringer sugeevnen. Holder til mindst 500 vaske. Kan krympe op til 2%.

De kan tåle vask ned til 70° C, da fibrene åbner sig ved 67°C, hvor vandet spuler de splittede fibre igennem. Vask aldrig microfiberprodukter under 70°C, da fibrene ikke åbner sig og bliver rene ved lavere temperaturer.

Tørring: Tør mopperne på én af følgende måder i tørretumbler:

1. Tørring med kold luft.
2. Tørring ved 30°C i max. 80 min. (afslut gerne med kold luft)
3. Tørring ved 60°C i max. 55 min. (afslut gerne med kold luft)

Vaskemiddel

Anvend almindeligt vaskemiddel (Ph< 10,5)

Dosér max. 1/3 af anbefalet mængde vaskemiddel pga. microfibrers selvrensende effekt ved temperaturer over 67°C

Brug ikke vaskeforstærker

Brug ikke skyllemiddel, da det indkapsler fibrene (ved uheld – vask om uden skyllemiddel)

Brug ikke klor eller blegemiddel, udover det som vaskemidlet i forvejen indeholder

Tekstiler og maskinvask

Vær opmærksom på, at produkter bruges forskellige steder og opsamler forskellige typer bakterier. Derfor bør de vaskes separat.

Forskellige typer tekstiler vaskes separat, da materialerne holder på luv fra andre tekstiler.

Brug altid vaskepose ved vask sammen med andre tekstiler.

**Bortskaffelse af produkt**

Sorteres som Tekstil

**Bortskaffelse af emballage**

Sorteres som Pap

**Forpakning**

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kl	50 stk	50 cm	28 cm	23 cm	5703538476938
pk	5 stk	47.3 cm	14.8 cm	5.4 cm	5703538476921
stk	1 stk				5703538476914



Svanemærket er et officielt skandinavisk miljømærke. Produkter med det nordiske Svanemærke opfylder strenge miljøkrav med hensyn til råmateriale, produktion, brug, dokumentation og sikkerhed.



Global Recycled Standard (GRS) er en produktstandard til at verificere og spore genanvendte råmaterialer gennem forsyningskæden. Samtidig stilles der krav til brug af kemikalier og sociale og miljømæssige forhold ved fremstillingen af produkterne.



POGI (Partnership for Public Green Procurement) er et fællesskab af kommuner, regioner og offentlige organisationer. Formålet er at gøre det nemmere for det offentlige at købe miljørigtige produkter.



MOIST

Produktet kan bruges under fugtige forhold.

