



Varenummer 1999912826

Gulvpleje, Clairity+, 5 l, støvbindende, uden voks, farve og parfume

- ✓ Op til 90% støvreduktion
- ✓ Probiotisk rengøring
- ✓ 100% biologisk nedbrydelig
- ✓ Forbedrer indeklima
- ✓ Reducerer sygefravær
- ✓ Dybderengørende

Produktbeskrivelse

Et industrisamarbejde mellem Novozymes og den innovative virksomhed, aks2tal, har ført til udvikling af fremtidens rengøringsløsning. Løsningen er CLAIRITY+, som giver bedre velvære med både dybderengøring, gulvpleje og støvreduktionsteknologi i ét produkt. Efter gulvrengøring med CLAIRITY+ bindes støv til gulvet og støvbinderteknologien sørger også for, at støvet ikke hvirvler op igen. Den innovative Clairity+-teknologi reducerer snavs og patogene bakterier. Produktet har høj vaske- og plejeeffekt og kan anvendes på alle vaskbare gulvtyper. CLAIRITY+ er fremstillet i Danmark og er et 100% biologisk nedbrydeligt naturprodukt. Produktet kan påføres via de rengøringsprocesser, der allerede bruges i dag - eksempelvis moppe- eller maskinvask. CLAIRITY+'s virkning overvåges og dokumenteres via luftsensorer, der måler både partikelniveau for snavs og andre miljøforurenende stoffer, og den præcise reduktion af støvniveauet.



Specifikationer

Produktbetegnelse	Gulvpleje
Varemærke	Clairity+
Features	Støvbindende, uden voks, farve og parfume
pH-værdi (konc.)	6-7,5
Rumindhold, netto	5 l
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) 1272/2008, (EF) nr. 648/2004
Doseringsinstruktioner	Afhængigt af gulvtype og rengøringsfrekvens: 1-3%. Opstartstest foretages altid i samarbejde med producenten. Kontakt din Abena-konsulent for mere information.
Holdbarhed	4 år
Holdbarhed, åbnet	1 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.

Brugsanvisning

1. Inden opstart sikres at beholder og gulvvaskemaskine er rengjort.
2. Der hældes lidt vand i beholderen, hvorefter AKS Støvbinder tilføres. For at sikre korrekt dosering anvendes relevant doseringsudstyr/målebæger. Herefter tilføres rent vand.
3. I forbindelse med vasken sikres at gulvet efterlades uden synlig vand. På den måde sker optørring hurtigst muligt og der opnås en ensartet effekt.
4. Efter vask tømmes og rengøres maskine/ beholder så lugtgener undgås. Filter rengøres efter behov.
5. Ved eventuel overdosering kan produktet fjernes med vand da det er 100% vandopløseligt.
6. Såfremt en mere blank overflade ønskes kan gulvvaskemaskine/pad med poler effekt bruges.
7. Der må ikke anvendes andre produkter sammen med AKS Støvbinder.
8. For optimal effekt anbefales coating minimum 1-2 gange ugentlig.

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	3 stk	38.4 cm	20.4 cm	32 cm	5703538478055
stk	5000 ml				5703538478048



Produktet bruges i automatiske gulvvaskemaskiner.



Produktet bruges til rengøringspolering af gulve.



Produktet bruges til rengøring af hårde gulve.