


Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Denne kompakte koldt vandsserie kombinerer høj ydeevne, der øger rengøringseffektiviteten med ergonomi og holdbarhed, hvilket fører til overlegen daglig rengøring.




Som alle højtryksrensere fra Nilfisk er MC 2C-plattformen udviklet til at levere eksemplariske resultater i forbindelse med højtryksrensning – men der er altid plads til forbedringer, så vi har øget maskinens rengøringseffektivitet gennem det primære kontaktpunkt: pumpen. MC 2C-serien omfatter modeller, der er designet til rutinemæssig semiprofessionel brug, hovedsageligt af håndværkere, på små byggepladser, inden for landbruget og hos mindre rengøringsfirmaer.

- Effektiv påføring af rengøringsmiddel med universel skumsprayer – nem at bruge
- 4-i-1-mundstykke sikrer nem udskiftning af mundstykker – altid det rigtige mundstykke til næsten alle rengøringsopgaver og anvendelsesområder
- Nyt slangerullestyr sikrer nem, betjent oprulning med brug af kun en hånd samt beskyttet slangeopbevaring.
- Nemmere regulering af vandmængde muliggør hurtig justering i henhold til rengøringsopgaverne
- Ergo 2000-spulehåndtag og ergonomisk tilbehørskoncept forbedrer håndteringen og reducerer belastningen
- Nem transport og opbevaring (hjul, teleskophåndtag, løftestang)
- Pumpehoved i aluminium i høj kvalitet og automatisk start/stop, der sikrer høj slidstyrke




Billedet kan variere fra den valgte model

• Standardudstyr



Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
Højtryksslanger DN6					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0			•
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0		•	
Spulehåndtag					
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•

• Standardudstyr




Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Højtryksslanger DN6					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0		•	



Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	•		•
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•

• Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC2C-150/650 EXPT
Højtryksslanger DN6				
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0	•
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	
Spulehåndtag				
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•

Model	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
Ref. nr.	128471352	128471490	128471493

PRODUKT EGENSKABER

Rustfrie stålstempler	•	•	•
Slangerulle		•	
Automatisk start/stop	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Skumsprayer	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•	•



Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Model	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Ref. nr.	128471495	128471497	128471498

PRODUKT EGENSKABER

Rustfrie stålstempler	•	•	•
Slangerulle	•		•
Automatisk start/stop	•	•	•
Holder for spulehåndtag	•	•	•
Justerbar elkabel holder	•	•	•
Skumsprayer	•	•	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter	•	•	•

Model	MC2C-150/650 EXPT
Ref. nr.	128471499

PRODUKT EGENSKABER

Rustfrie stålstempler	•
Slangerulle	
Automatisk start/stop	•
Holder for spulehåndtag	•
Justerbar elkabel holder	•
Skumsprayer	•
Rengøringsmiddeltank 2,5 liter	•

Tekniske specifikationer	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
Pumpetryk (bar/MPa)	120/12	120/12	120/12
Rensekraft (kg)	2.2	2.2	2.2
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800
Nominel effekt (kW)	2.3	2.3	2.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/10
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	520/470	520/470	520/470
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	0340	0340	0340
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5
Vægt (kg)	27.3	28.1	27.3
Anbefalet gns. timers brug om dagen	1	1	1




Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tekniske specifikationer	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Pumpetryk (bar/MPa)	140/14	150/15	150/15
Rensekraft (kg)	2.5	2.9	2.9
Pumpe (RPM)	2800	2800	2800
Nominel effekt (kW)	2.9	3.3	3.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	610/540	650/570	650/570
Elkabel, længde (m)	5	5	5
Dysetørrelse	0340	0340	0340
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60	60	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3	3	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Selvansug, tør (m)	0.5	0.5	0.5
Vægt (kg)	28.1	27.3	27.3
Anbefalet gns. timers brug om dagen	1	1	1









Tekniske specifikationer	MC2C-150/650 EXPT
Pumpetryk (bar/MPa)	150/15
Rensekraft (kg)	2.9
Pumpe (RPM)	2800
Nominel effekt (kW)	3.3
Spænding/faser/frekvens/strøm (V~/Hz/A)	230/1/50/14.5
Vandmængde, Qmax/Qiec (l/t)	650/570
Elkabel, længde (m)	5
Dysetørrelse	0340
Max. temperatur på tilgangsvand (°C)	60
Rustfrie stålstempler (stk.)	3
Dimensioner, L x B x H (mm)	394x391x955
Selvansug, tør (m)	0.5
Vægt (kg)	27.3
Anbefalet gns. timers brug om dagen	1

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation


Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
Højtryksslanger DN6					
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0		●



Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver









Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC 2C-120/520 T EU	MC2C-120/520 XT EU	MC2C-120/520 T EU
 Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	○	●	○
Spulehåndtag					
 Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●	●	●
Slanger og koblinger					
 BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
Overflade rengøring, roterende					
 HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
Kemiudstyr					
 Vario skumsprayer 1 liter 0370	106408234	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere					
 RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6	128501790	0	○	○	○
 RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6 PVC	128501789	0	○	○	○
 RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 30M DN6	128501791	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation


Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
Højtryksslanger DN6					
 Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0		●	



Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver









Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC2C-140/610 XT EU	MC2C-150/650 EU	MC2C-150/650 XT EU
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	•	○	•
Spulehåndtag						
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	•	•	•
Slanger og koblinger						
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○	○	○
Overflade rengøring, roterende						
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○	○	○
Kemiudstyr						
	Vario skumsprayer 1 liter 0370	106408234	0	○	○	○
Rør- og kloakrensere						
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6	128501790	0	○	○	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6 PVC	128501789	0	○	○	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 30M DN6	128501791	0	○	○	○

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC2C-150/650 EXPT
Højtryksslanger DN6				
	Højtryksslange 10 m enkelt-wire DN6	126528620	0	•



Ideel rengøring med koldt vand til hverdagsopgaver

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	MC2C-150/650 EXPT
	Højtryksslange 15 m enkelt-wire DN6	6528613	0	○
Spulehåndtag				
	Ergo 2000 spulehåndtag m. svivel	106403122	0	●
Slanger og koblinger				
	BA-ventil u. koblinger	106411184	0	○
Overflade rengøring, roterende				
	HydroScrub P300 P+H	106403187	0	○
Kemiudstyr				
	Vario skumsprayer 1 liter 0370	106408234	0	○
Rør- og kloakrensere				
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6	128501790	0	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 15M DN6 PVC	128501789	0	○
	RØR- OG KLOAKRENSER M/DYSER 30M DN6	128501791	0	○