

Robotstøvsuger LXT®

DRC200Z

18V • 2,5 l • 500 m²

Robotstøvsuger til butikker og industri

Robotstøvsuger, ideel til rengøring af arealer fra 300 til 500m². Timerfunktion, arbejdsområde kan defineres. Sensorer forhindrer, at støvsugeren falder. Aftagelig og vaskbar 2,5 liter støvtank og vaskbart filter. Med fjernbetjening. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

LXT	✓
Akku spænding	18 V
Driftstid 18V / 5,0 Ah x2	200 min
Driftstid 18V / 6,0 Ah x2	230 min
Støvtank kapacitet	2,5 L
Produktets nettovægt	6,5 kg
Vægt /målt	7,3 - 7,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	460 x 460 x 180 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Kulfri motor sikrer en længere levetid
- Timer, giver mulighed for automatisk rengøring om natten, på et øde kontor, lager osv.
- Detektionssystem med ultralydssensor
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381822916

DB 1863534

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

■ Medleveret tilbehør

SH00000065

SIDEBØRSTER 2 STK. (DRC200)



SH00000313

STANDARD BØRSTE (DRC200)



■ Ekstra tilbehør (tilkøbes)

SH00000065

SIDEBØRSTER 2 STK. (DRC200)



SH00000319

BØRSTE F. TÆPPE (DRC200)



■ ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

