

Robotstøvsuger LXT®

DRC300Z

18V X2 • 3,0 l • 600 m²

Robotstøvsuger velegnet til rengøring i butikker og industri.

En robotstøvsuger med timerfunktion og defineret arbejdsområde. Ved at bruge Lidar måling og et vision-kamera genkender DRC300 rummets form og rengør rummet optimalt. Maskinen kan gemme op til 10.000 m² fordelt på 5 lokationer. Maskinen er forsynet med 3,0 l støvbeholder og HEPA filter. Leveres med fjernbetjening, ekstra børstesæt, men uden batterier og oplader.



LXT **BL** **HEPA**
MOTOR filter

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Maks. registreret område LXT	10000 m ² ✓
Akku spænding	18 V
Driftstid 18V / 6,0 Ah x2	240 min
Støvtank kapacitet	3,0 L
Lydeffektniveau	62 dB(A)
Produktets nettovægt	9,3 kg
Vægt /målt	9,6 - 10,6 kg
Dimensioner (LxBxH)	500 x 500 x 204 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Kører tilbage til startpunktet ved hjælp af kortfunktionen
- Mulighed for at definere arbejdsområde
- Timer, giver mulighed for automatisk rengøring om natten, på et øde kontor, lager osv.
- Detektionssystem med ultralydssensor
- Batteribeskyttelse, som beskytter batteriet mod overafledning, høj temperatur eller overbelastningsstrøm.

EAN 0088381747769

DB 2314428

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

191P22-8

BØRSTESÆT KOMPLET STD.



191P28-6

SIDEBØRSTE (STANDARD)



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

191P18-9

MAGNET TAPE SÆT (DRC300Z)



191P20-2

BØRSTESÆT KOMPLET BLØD



191P22-8

BØRSTESÆT KOMPLET STD.



191P24-4

RAMME F. HOVEDBØRSTE



191P26-0

SIDEBØRSTE (BLØD)



191P28-6

SIDEBØRSTE (STANDARD)



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

