

## Støvsuger XGT®

# CL001GD220

40Vmax • 215 mbar • 0,7 L

Håndholdt kulfri poseløs støvsuger med høj sugeevne i hvid farve.

Velegnet til montering på rengøringsvogne. Håndholdt 40V kulfri poseløs støvsuger med høj sugeevne. Støvtæt afbryder, 4 hastigheder og LED lys, gør den velegnet til rengøring på vanskelig tilgængelige steder. Leveres med 2 stk. 2,5 Ah batterier og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Luftmængde	1,2 m <sup>3</sup> /min
Undertryk	210 mbar
Driftstid XGT® / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Driftstid XGT® / 4,0 Ah	128 / 64 / 40 / 25 min
Støvtank kapacitet	0,73 L
Lydeffektniveau	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Vibrationsniveau	0,1 m/s <sup>2</sup>
Produktets nettovægt	0,99 kg
Vægt /målt	1,7 - 2,3 kg
Dimensioner (LxBxH)	1 081 x 113 x 158 mm
Kulfri motor	✓

### Brugerfordele

- Støjsvag rengøring ved ændring af luft flow
- Flere avancerede funktioner til professionel brug
- Let udskiftelig filter med høj støvopsamling
- Lav vægt reducerer brugertræthed
- Redesignet dyse for mere komfortabel betjening
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381746168

DB 2264896

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

198751-8  
FORFILTER



199989-8  
HEPA FILTER



## Standard batteri/lader (medleveret)

BL4025 (2x)  
Batteri 2,5 Ah XGT®



DC40RA  
Oplader XGT®



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

140H95-0  
POLSTERMUNDSTYKKE Ø28



191D73-9  
CYCLONE ATTACHMENT Ø28MM



191M77-5  
ADAPTER 28 - 32 MM



198537-0  
BØRSTE MUNDSTYKKE TIL HYLDER



198547-7  
SLANGE Ø32X440MM (DCL180)



198751-8  
FORFILTER



198992-6  
MUNDSTYKKE (LANG)



199039-9  
MUNDSTYKKE



199439-3  
SMAL FUGEDYSE Ø28



199989-8  
HEPA FILTER



413859-0  
FUGEMUNDSTYKKE (CL001G OG



459056-4  
POLSTERMUNDSTYKKE GROV Ø28



## ANDET

Betjeningsvejledning



Reserveudrustning

