

Støvsuger XGT®

CL003GD203

40Vmax • 200 mbar • 0,25 L

Håndholdt XGT® kulfri poseløs cyklon støvsuger med høj sugeevne i hvid farve.

Velegnet til montering på rengøringsvogne.
Håndholdt 40V kulfri poseløs cyklon støvsuger med høj sugeevne. Støvtæt afbryder, 4 hastigheder og LED lys, gør den velegnet til rengøring på vanskelig tilgængelige steder. Leveres med lader og 2 stk. 2,5Ah batterier.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	40 V
Batteri	Li-ion
Luftmængde	1,0 m³/min
Undertryk	200 mbar
sugeevne	15 - 100 W
Driftstid XGT® / 2,5 Ah	80 / 40 / 25 / 16 min
Støvtank kapacitet	0,25 L
Lydeffektniveau	54 / 59 / 62 / 65 dB (A)
Vibrationsniveau	0,1 m/s²
Produktets nettovægt	1,2 kg
Vægt /målt	1,9 - 2,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	1 121 x 113 x 177 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- 4 indstillinger med hukommelsesfunktion
- Den kulfrie motor er elektronisk styret for at optimere batteriets energiforbrug
- Det indbyggede LED-lys belyser dit arbejdsområde
- Svært tilgængelige steder kan rengøres uden dyse
- Ergonomisk blødt greb for øget komfort
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381765480

DB 2310189

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Standard batteri/lader (medleveret)

BL4025 (2x)

Batteri 2,5 Ah XGT®



DC40RA

Oplader XGT®



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123486-2

GULVMUNDSTYKKE 225 mm



140H95-0

POLSTERMUNDSTYKKE Ø28



1910C7-9

FILTER SÆT



191D65-8

MUNDSTYKKE LANG (DVC560)



191D67-4

RUNDBØRSTE (DVC560)



198528-1

MUNDSTYKKE 225 mm



198537-0

BØRSTE MUNDSTYKKE TIL HYLDER



198552-4

BØRSTEMUNDSTYKKE (DCL182Z)



198919-6

FUGEDYSE HVID



199039-9

MUNDSTYKKE



199439-3

SMAL FUGEDYSE Ø28



459056-4

POLSTERMUNDSTYKKE GROV Ø28



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

