

Løvblæser XGT®

UB001GZ

40Vmax • 64 m/s • 16 m³/min

Effektiv blæser med kulfri motor til krævende opgaver.

Alsidig, støjsvag og meget effektiv blæser til byggeri og havearbejde. Udstyret med kulfri motor og beregnet til 40V XGT-batterier. Blæserørets længde kan reguleres med op til 100 mm, Variabel hastighed fra 0 til 23000 omd. / min. og en blæsetryk på 17N. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vibrationsniveau, Drift uden belastning	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, Drift uden belastning	1,5 m/s²
XGT	✓
Omdrejninger	0 - 20000 / 23000 min⁻¹
Max. lufthastighed	53 / 64 m/s
Luftstyrke	0 - 17 N
Luftmængde	0 - 13,5 / 16 m³/min
Driftstid XGT® / 5,0 Ah	15 / 8 min
Lydeffektniveau	94,1 dB(A)
Lydtrykniveau	83,7 dB(A)
Støjusikkerhed	3,1 dB(A)
Produktets nettovægt	2,4 kg
Vægt /målt	3,1 - 4,5 kg
Dimensioner (LxBxH)	917 - 1017 x 167 x 297 mm
Kulfri motor	✓

Brugerfordele

- Hurtigindstilling af Maks. Blæsekraft
- Kompakt og let med enhåndsbetjening
- Låseknop, til fastlåsning af den ønskede blæsestyrke
- masser af kraft og mindre brugertræthed
- Det bedste valg til brug offentlige steder og boligområder
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381740906

DB 2143583

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Ekstra tilbehør (tilkøbes)

166094-6
SKULDERSELE



183P97-1
ENDESTYKKE F. DYSE (RUND)



183P98-9
FLADDYSE F. BLÆSER



191B03-8
TAGRENDESÆT F. BLÆSER



191C15-7
ADAPTERRØR "B" F.



412758-3
ENDE DYSE 80 (UB001G)



455915-0
DYSE LANG



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

