



Varenummer 1999914150

## Maskine, ST 325, 45x60x20cm, stål, foliebrede op til 335 mm

- ✓ Nem og effektiv forsegling
- ✓ Hygiejne og sikkerhed i top

### Produktbeskrivelse

Med en forseglingsmaskine kan du nemt og effektivt lukke dine bakker, så indholdet er pakket sikkert ind og hygiejnen holdes i top. Svejsekapaciteten på den manuelle forseglingsmaskine er cirka 8 bakker i minuttet, så du vil opleve, at forseglingen er hurtigt klaret.

### Specifikationer

Produktbetegnelse	Maskine
Model	ST 325
Features	Foliebrede op til 335 mm
Materiale	Stål
Længde/dybde	45 cm
Bredde	60 cm
Højde	20 cm
Bortskaffelse af produkt	Aflleveres på miljøstation.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

### Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1 stk	66 cm	48 cm	30 cm	