




Hygenil[®] alca

KONCENTRERET VASKEALKALI MED KOMPLKSBINDERE

- ▲ Kan anvendes til alle tekstiltyper
- ▲ Hygenil[®] alca kan anvendes i kombination med Turbo detergent plus eller Triplex[®] emulsion M. Der skal dog udvises forsigtighed ved vask af alkalifølsomme tekstiler
- ▲ Hygenil[®] alca må ikke benyttes til arbejdstøj med reflekser
- ▲ Velegnet til automatisk doseringsudstyr



ANVENDELSE

Kan anvendes til alle tekstiltyper.
Kan anvendes ved 30 - 85 °C.

BRUGSVEJLEDNING

Vores konsulenter kan udarbejde en præcis vaskeproces baseret på det enkelte vaskeris behov.

DOSERING

Let besmudsning: 8 g/kg tørt tøj
Normal besmudsning: 12 g/kg tørt tøj
Kraftig besmudsning: 15 g/kg tørt tøj

SIKKERHED OG SUNDHED

Følg venligst sikkerhedsinstruktionerne på vores leverandørbrugsanvisninger.

SAMMENSÆTNING

Polycarboxylater.

FYSISKE OG KEMISKE DATA

Vægtfylde: ca. 1.306 – 1.346
pH værdi: Konc. 13,2 – 13,6

EMBALLAGE

25 kg dunk
Varenr. 150 72 90 · Enheder/palle 24
270 kg fad
Varenr. 150 73 00 · Enheder/palle 4
1130 kg container
Varenr. 101 26 70 · Enheder/palle 1

LAGERFORHOLD

Opbevares tørt og i originalemballage.



5093 0023

Part of a
multicomponent
system