




Triplex[®] plus M

TIL VASK AF KULØRT OG HVIDT ARBEJDSSTØJ

- ▲ Skumsvag og skylles nemt ud
- ▲ Til automatisk dosering via pumpe



ANVENDELSE

Velegnet til stærkt mineralolieret arbejdstøj.
Særlig effektiv mellem 30 – 70 °C

BRUGSVEJLEDNING

Vores konsulenter kan udarbejde en præcis vaskeproces baseret på det enkelte vaskeris behov.

DOSERING

Efter besmudsningsgrad og vandhårdhed:
2 – 10 ml/kg tørt tøj.

SIKKERHED OG SUNDHED

Følg venligst sikkerhedsinstruktionerne på vores leverandørbrugsanvisninger.

SAMMENSÆTNING

Fedtalkoholethoxylater, Ethanol

FYSISKE OG KEMISKE DATA

Vægtfylde: 0,935 kg/l
pH-værdi: 6 - 9

EMBALLAGE

19 kg dunk
Varenr. 120 52 20 · Enheder/palle 24
180 kg fad
Varenr. 120 51 60 · Enheder/palle 4
900 kg container
Varenr. 120 52 00 · Enheder/palle 1

LAGERFORHOLD

Beskyttes mod frost.