



Varenummer 1999914462



Gulvvasker, Diversey TASKI, Ultimaxx 1900, SD43, walk-behind, 43/45 l, 430 mm

Produktbeskrivelse

Den helt nye TASKI ULTIMAXX 1900 tilbyder et nyt niveau af modulopbygning, rengøringseffektivitet og smarte løsninger. Der kan tilkøbes IntelliTrail 2.0, IntelliDose, Aqustop, HEPA filter og IntelliTouch skærm. SD43-model med 1x17" holdere - den nye enkel holder (43 cm) har en direkte gearkonstruktion, hvilket markant forbedrer robustheden og levetiden. Roterende holder har et godt tryk og et lavt omdrejningstal hvilket giver fremragende rengøringsresultater. Derudover har SD43-modellen også et støjniveau på 63 dB(A), og helt ned på 60 dB(A) på Eco-mode. Det giver en gulvvasker der larmer mindre end mange støvsugere. Oplader medfølger i prisen. Batteri købes separat: 1999914468.

Specifikationer

| | |
|--------------------------------|---|
| Produktbetegnelse | Gulvvasker |
| Varemærke | Diversey |
| Vareserie | TASKI |
| Model | Ultimaxx 1900, SD43 |
| Features | Walk-behind |
| Vægt, netto | 87.7 kg |
| Vægt, brutto | 108.3 kg |
| Strømspecifikationer | Lithium-Ion |
| Vaske/fejebredde | 430 |
| Rent/snævsevandtank, kapacitet | 43/45 l |
| Inkluderet tilbehør | Elektronisk børsteløft, træk på hjul, indbygget lader |

Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|-------|------------|----------|--------|--------|---------------|
| kll | 1 stk | 123.2 cm | 49 cm | 111 cm | 7615400229796 |
| stk | 1 stk | | | | |