

Blæser LXT®

DUB186Z

18V • 68 m/s • 3,2 m³/min

Kompakt og alsidig blæser med langt rør

Praktisk blæser til fjernelse af affald og løv. Eget til rengøringspersonale, rengøring af maskiner og byggepladser. Udstyret med kontinuerlig kontrol af lufthastighed og et langt blæserør. Max. lufthastighed 68 m/s og luftmængde 3,2 m³/min. Leveres uden batteri og lader.



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Vibrationsniveau, Drift uden belastning	≤ 2,5 m/s²
Vibrationsusikkerhed, Drift uden belastning	1,5 m/s²
LXT	✓
Batteri	Li-ion
Omdrejninger	0 - 18000 min⁻¹
Max. lufthastighed	68 m/s
Luftstyrke	2,5 N
Luftmængde	3,2 m³/min
Driftstid 18V / 3,0 Ah	80 / 30 / 12
Driftstid 18V / 5,0Ah	130 / 50 / 21 min
Lydeffektniveau	92,4 dB(A)
Lydtrykniveau	82,5 dB(A)
Produktets nettovægt	1,4 kg
Vægt /målt	1,6 - 2,1 kg
Dimensioner (LxBxH)	861 x 156 x 210 mm

Brugerfordele

- Tre positioner for blæststyrke.
- Lang blæserør inkluderet.
- Batteribeskyttelse slår automatisk fra når batteriniveauet er lavt

EAN 0088381897938

DB 2136419

Link til produkter - www.makita.dk



Generel

Medleveret tilbehør

191G09-6
BLÆSERRØR F. DUB186



Ekstra tilbehør (tilkøbes)

123241-2
STØVPOSE



123245-4
BLÆSERØR 22CM



191G09-6
BLÆSERRØR F. DUB186



ANDET

Betjeningsvejledning



Reservedelstegning

