

Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Den nye AERO sikkerhedsgodkendte støvsugere tager kompakte støvsugere til et nyt niveau med sin enestående ydelse, øget brugervenlighed og forbedrede sikkerhed. En alsidig støvsugerløsning er en nødvendighed for at sikre et trygt arbejdsmiljø – uanset om du driver en mindre håndværksvirksomhed eller arbejder indenfor let industri. Derfor har vi løftet niveauet med det nyeste medlem af AERO-familien. Vi har beholdt den kompakte alsidighed du sætter pris på og har tilføjet flere kvalitetsfunktioner til at gøre dit arbejdsmiljø mere sikkert.

For det første er AERO 26 sikkerhedsgodkendte støvsugere i H-serien udstyret med et højkvalitets H-klassefilter, som håndterer alle typer af farligt støv – både vådt og tørt. Disse maskiner er udstyret med et unikt LongLifeFilter med en ekstrem holdbar PTFE-membran. Dette filter er enklere at rengøre og opretholder ydelsen længere, så du sikrer dig en mere pålidelig støvsugning på din arbejdsplads. Resten af AERO-familien har M-klasse filtre, som også opfylder de globale sikkerhedsstandarder. I tillæg leverer serien et topmoderne system som måler luftstrømmen og giver dig besked, når det er tid til at skifte filtret.



Sidst, men ikke mindst, har AERO 26 sikkerhedsgodkendte støvsugere, på udvalgte modeller, en unik Autosense-funktion. Takket være en Bluetooth-fjernbetjening monteret på støvsugerslangen registrerer maskinen automatisk når du starter dit el-værktøj. Optimeret intelligent helt fra bunden med større manøvrerdygtighed, lettere anvendelse og vigtigst af alt større sikkerhedsniveau, er AERO 26 sikkerhedsgodkendte støvsugere din perfekte partner på arbejdspladsen.



Billedet kan variere fra den valgte model




- Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger giver dig mulighed for at udføre jobbet trygt og sikkert og kan let flyttes rundt mellem opgaverne.
- Opgraderet med den nyeste teknologi, udstyret med det nyeste inden for luft hastighedsmålingssystemer og et dobbelt forseglet filter som tilføjer støvsugeren en høj ydeevne.
- Smart anvendelse via Bluetooth-fjernbetjening giver dig mulighed for en ukompliceret ON/OFF-funktion, automatisk genkendelse af el-værktøj og alarmfunktion.
- Beskytter mod elektrisk stød ved hjælp af et fuldt antistatisk slangesystem
- Reduceret støjniveau - den nyeste AERO sikkerhedsgodkendte støvsugere-serien afgiver betydelig mindre støj end tidligere modeller, og sikrer dermed større komfort og sikkerhed under arbejdet.

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
Pris			5.480,00	0,00	5.746,00	
Filtre						
	FILTER PTFE Ø185X140 H-CLASS/HEPA	107420373	0		•	805,00
	Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	0	•	•	405,00
System 32 sugeslanger						



Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger









Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	•	•	•	583,00
System 36 forlængerrør						
 Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	•	•	•	213,00
 Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	•	•	•	254,00
System 36 børstemundstykker						
 Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	•	•	•	125,00
 Rund børste Ø36	302002509	0	•	•	•	179,00
System 36 gulvmundstykker						
 Universalmundstykke plast Ø36	107402706	0	•	•	•	185,00
System 36 fugemundstykker						
 Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	•	•	•	87,00

• Standardudstyr

Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26- W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
Pris			5.770,00	4.389,00	
Filtre					
 FILTER PTFE Ø185X140 H-CLASS/HEPA	107420373	0	•		805,00



Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
	Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	0			405,00
System 32 sugeslanger						
	Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	•		583,00
System 36 forlængerrør						
	Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	•		213,00
	Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	•		254,00
System 36 børstemundstykker						
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	•		125,00
	Rund børste Ø36	302002509	0	•		179,00
System 36 gulvmundstykker						
	Universalmundstykke plast Ø36	107402706	0	•	•	185,00
System 36 fugemundstykker						
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	•		87,00



Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Model	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
Ref. nr.	107420043	107420047	107420051

PRODUKT EGENSKABER

AntiStatic (Statisk afladning)	•	•	•
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	•	•
Beholder med løftehåndtag	•	•	•
Bluetooth remote w/ AutoSense		•	
Outlet fuse			
Hose inlet plug	•	•	•
Rubber strap for cable storage	•	•	•
Tube parking 2-point	•		•
Non-marking rubber back wheels	•	•	•

Model	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
Ref. nr.	107420055	107420062

PRODUKT EGENSKABER

AntiStatic (Statisk afladning)	•	
Aut. tænd/sluk ved brug af el-værktøj	•	
Beholder med løftehåndtag	•	
Bluetooth remote w/ AutoSense	•	
Outlet fuse		
Hose inlet plug	•	•
Rubber strap for cable storage	•	
Tube parking 2-point	•	•
Non-marking rubber back wheels	•	

Tekniske specifikationer	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
Max. effekt (W)	1100/2400	1100/2400	1100/2400
Effekt, Pmax (W)	1500	1500	1500
Effekt, Pic (W)	1200	1200	1200
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230V/50-60/16
Luftmængde (l/min.)	3700	3700	3700
Vakuüm (mbar/kPa)	245	245	245
Lydtrykniveau (dB(A))	69	69	69
Lydniveau (dB(A))	61	61	61
Elkabel, længde (m)	7.5	7.5	7.5






Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tekniske specifikationer	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU
Beholdervolumen (l)	25	25	25
Dimensioner, L x B x H (mm)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	10	10	10
Forsendelsesvægt (kg)	11	11	11
Maskinvægt	8	8	8

Tekniske specifikationer	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU
Max. effekt (W)	1100/2400	-
Effekt, Pmax (W)	1500	1250
Effekt, Piec (W)	1200	1000
Spænding/faser/frekvens/strøm (V/~/Hz/A)	230/1/50-60/16	230V/50-60/16
Luftmængde (l/min.)	3700	3600
Vakuüm (mbar/kPa)	245	210
Lydtrykniveau (dB(A))	69	69
Lydniveau (dB(A))	61	61
Elkabel, længde (m)	7.5	5
Beholdervolumen (l)	25	20
Dimensioner, L x B x H (mm)	375x390x530	375x390x530
Arbejdsvægt, køreklar (kg)	10	8.5
Forsendelsesvægt (kg)	11	9.5
Maskinvægt	8	6.5

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
Pris			5.480,00	0,00	5.746,00	
System 36 fugemundstykker						
	Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	●	●	87,00
	Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	0	○	○	546,00
	Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○	210,00



Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
	Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	0	○	○	○	937,00
	Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	0	○	○	○	83,00
System 36 børstemundstykker							
	Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	0	○	○	○	415,00
	Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○	○	233,00
	Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○	○	195,00
	Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	0	○	○	○	284,00
	Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	●	●	●	125,00
	Radiatorbørste plast Ø36	5144	0	○	○	○	222,00
	Rund børste Ø36	302002509	0	●	●	●	179,00
System 36 gulvmundstykker							
	FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	○	267,00
	Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	0	○	○	○	198,00














Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0	○	○	○	568,00
 Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	0	○	○	○	804,00
 Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	0	○	○	○	841,00
 Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○	○	199,00
 Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	0	○	○	○	1.890,00
 Universalmundstykke plast Ø36	107402706	0	●	●	●	185,00
 Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	0	○	○	○	1.849,00
 Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	0	○	○	○	651,00
System 27 børstemundstykker						
 KAMSTRIGLE PLAST TIL LANGE HÅR Ø27	6092	0	○	○	○	478,00
Tilbehørssæt						
 Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	0	○	○	○	275,00
 Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	0	○	○	○	2.574,00














Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	0	○	○	○	972,00
 Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	0	○	○	○	4.974,00
 Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	0	○	○	○	2.764,00
 Sæt m. universal sugeslange 5 dele Ø36	107413545	0	○	○	○	586,00
 Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	0	○	○	○	1.269,00
 Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	0	○	○	○	1.502,00
 Værksted-sæt 6 dele Ø36	302000927	0	○	○	○	2.212,00
 Værksted-sæt Basic 4 dele Ø36	107401367	0	○	○	○	1.161,00
Specialfiltre						
 Før-filter (beskyttelsesfilter)	11801	0	○	○	○	542,00
 Metal-filter til vådsugning RF	15475	0	○	○	○	673,00
System 27 sugeslanger						
 Sugslange universal 3,5 m Ø27	14289	0	○	○	○	414,00
System 36 sugeslanger						














Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Sugeslange 3 m Ø36	15805	0	○	○	○	941,00
 Sugeslange komplet 1,8 m Ø32	107405600	0	○	○	○	170,00
 Sugeslange komplet 2,5 m Ø32	107405599	0	○	○	○	197,00
 Sugeslange komplet 3,5 m Ø32	107406115	0	○	○	○	284,00
 Sugeslange komplet 5 m Ø32	107402198	0	○	○	○	400,00
 Sugeslange kpl 3,5 m Ø32 Pe	107409976	0	○	○	○	335,00
 Sugeslange olieres. 4 m lynkobling Ø36	302001677	0	○	○	○	4.126,00
 Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	0	○	○	○	818,00
 Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	0	○	○	○	1.057,00
System 36 forlængerrør						
 Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	0	○	○	○	187,00
 Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	●	●	●	213,00












Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	0	○	○	○	106,00
 Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	0	○	○	○	313,00
 Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	●	●	●	254,00
 Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	0	○	○	○	285,00
 Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○	○	○	268,00
 Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	○	○	○	552,00
 Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	○	○	○	756,00
 Teleskoprør krom-belagt 580-930 mm	107402654	0	○	○	○	259,00
 Teleskoprør RF 550-970 mm Ø36	47109	0	○	○	○	668,00
Opsamlingsposer						
 Poser til filterelementer (10 stk.)	30082	0	○	○	○	257,00
Slanger og koblinger						
 Teleskoprør stål 1130 mm Ø32	81906500	0	○	○	○	657,00
Filtre						













Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26- W2M PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 26-2H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 FILTER PTFE Ø185X140 H-CLASS/HEPA	107420373	0	○	○	●	805,00
 Filterelement HEPA 14	302001095	0	○	○	○	1.422,00
 Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	0	●	●		405,00
Mundstykker						
 Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	140 8492 520	0	○	○	○	549,00
Sugeslanger						
 Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308	0	○	○	○	433,00
Mundstykker, vådsugning						
 Gulvmundstykke m. gummilæber Ø32	107407310	0	○	○	○	177,00
Diverse						
 Parkeringsclips Ø32	107409978	0	○	○	○	81,00
	Parkeringsclips Ø36	107409979	0	○	○	81,00
	Tilbehørsboks	107409980	0	○	○	110,00
System 32 sugeslanger						
 Sugeslange AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	●	●	●	583,00
Filterposer						
 FLEECE FILTER BAG 5 PCS AERO	107419590	0	○	○	○	144,00














Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
Pris			5.770,00	4.389,00	
System 36 fugemundstykker					
 Fugemundstykke 200 mm Ø36	29541	0	●		87,00
 Fugemundstykke gummi 10 mm Ø36	40456	0	○	○	546,00
 Fugemundstykke gummi 190 mm Ø36	5067	0	○	○	210,00
 Fugemundstykke krom 920 mm Ø36	17836	0	○	○	937,00
 Fugemundstykke plast 300 mm Ø36	6084	0	○	○	83,00
System 36 børstemundstykker					
 Børstemundstykke oval plast 240 mm Ø36	40455	0	○	○	415,00
 Børstemundstykke plast 70 mm Ø36	5146	0	○	○	233,00
 Børstemundstykke plast 230 mm Ø36	6086	0	○	○	195,00
 Polstermundstykke 150 mm Ø36	5145	0	○	○	284,00
 Polstermundstykke plast 115 mm Ø36	14295	0	●		125,00









Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Radiatorbørste plast Ø36	5144	0	○	○	222,00
 Rund børste Ø36	302002509	0	●	○	179,00
System 36 gulvmundstykker					
 FLOOR NOZZLE COMBI Ø36X270MM	107417892	0	○	○	267,00
 Gulvmundstykke 300 mm Ø36	302002331	0	○	○	198,00
 Gulvmundstykke 400 mm Ø36	302003666	0	○	○	568,00
 Gulvmundstykke alu 330 mm Ø36	5147	0	○	○	804,00
 Gulvmundstykke plast 400 mm Ø36	5149	0	○	○	841,00
 Kombimundstykke plast 260 mm Ø36	302002365	0	○	○	199,00
 Tørsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15348	0	○	○	1.890,00
 Universalmundstykke plast Ø36	107402706	0	●	●	185,00
 Vådsugningsmundstykke alu 450 mm Ø36	15349	0	○	○	1.849,00














Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Vådsugningsmundstykke plast 300 mm Ø36	7270	0	○	○	651,00
System 27 børstemundstykker					
 KAMSTRIGLE PLAST TIL LANGE HÅR Ø27	6092	0	○	○	478,00
Tilbehørssæt					
 Auto-sæt 3 dele Ø36	63211	0	○	○	275,00
 Håndværker- og industri-sæt 5 dele Ø36	63213	0	○	○	2.574,00
 Hus- og kontor-sæt 5 dele Ø36	63212	0	○	○	972,00
 Industri-sæt til vådsugning 4 dele Ø36	63214	0	○	○	4.974,00
 Kedel-sæt 4 dele Ø36	60430	0	○	○	2.764,00
 Sæt m. universal sugeslange 5 dele Ø36	107413545	0	○	○	586,00
 Slange-sæt 3 dele Ø36	63210	0	○	○	1.269,00
 Vådsugnings-sæt 3 dele Ø36	7727	0	○	○	1.502,00
 Værkstedssæt 6 dele Ø36	302000927	0	○	○	2.212,00














Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Værkstedssæt Basic 4 dele Ø36	107401367	0	○	○	1.161,00
Specialfiltre					
 Før-filter (beskyttelsesfilter)	11801	0	○	○	542,00
 Metal-filter til vådsugning RF	15475	0	○	○	673,00
System 27 sugeslanger					
 Sugerslange universal 3,5 m Ø27	14289	0	○	○	414,00
System 36 sugeslanger					
 Sugerslange 3 m Ø36	15805	0	○	○	941,00
 Sugerslange komplet 1,8 m Ø32	107405600	0	○	○	170,00
 Sugerslange komplet 2,5 m Ø32	107405599	0	○	○	197,00
 Sugerslange komplet 3,5 m Ø32	107406115	0	○	○	284,00
 Sugerslange komplet 5 m Ø32	107402198	0	○	○	400,00
 Sugerslange kpl 3,5 m Ø32 Pe	107409976	0	○	○	335,00
 Sugerslange olieres. 4 m lynkobling Ø36	302001677	0	○	○	4.126,00













Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
 Sugeslange universal 3 m lynkobling Ø36	46948	0	○	○	818,00
 Sugeslange universal 4 m lynkobling Ø36	25537	0	○	○	1.057,00
System 36 forlængerrør					
 Adapter f. sugeslanger m. lynkobling Ø36	29457	0	○	○	187,00
 Adapter til el-værktøj AntiStatic	302000535	0	●		213,00
 Adapter til værktøj m. regul. Ø27/35/38	107409977	0	○	○	106,00
 Forlængerrør alu 500 mm 2 stk. Ø36	107400032	0	○	○	313,00
 Forlængerrør krom 500 mm 2 stk. Ø36	302000529	0	●		254,00
 Forlængerrør plast 500 mm 2 stk. Ø36	40696	0	○	○	285,00
 Forlængerrør RF 350 mm 3 stk. Ø36	107416995	0	○	○	268,00
 Forlængerrør RF 505 mm 2 stk. Ø36	107408074	0	○	○	552,00
 Rørbøjning RF stål Ø36	46691	0	○	○	756,00






Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
	Teleskopør krom-belagt 580-930 mm	107402654	0	○	○	259,00
	Teleskopør RF 550-970 mm Ø36	47109	0	○	○	668,00
Opsamlingsposer						
	Poser til filterelementer (10 stk.)	30082	0	○	○	257,00
Slanger og koblinger						
	Teleskopør stål 1130 mm Ø32	81906500	0	○		657,00
Filtre						
	FILTER PTFE Ø185X140 H-CLASS/HEPA	107420373	0	●	○	805,00
	Filterelement HEPA 14	302001095	0	○	○	1.422,00
	Filterelement PET-fleece M-klasse	302000490	0			405,00
Mundstykker						
	Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	140 8492 520	0	○		549,00
Sugeslanger						
	Sugeslange m. rørbøjning 1,9 m Ø32	107407308	0	○		433,00
Mundstykker, vådsugning						
	Gulvmundstykke m. gummilæber Ø32	107407310	0	○		177,00



Branchens første kompakte sikkerhedsstøvsuger

Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	AERO 26-W2H PC 220-240V 50/60HZ EU	AERO 21-0H PC 220-240V 50/60HZ EU	Pris
Diverse					
 Parkeringsclips Ø32	107409978	0	○	○	81,00
Parkeringsclips Ø36	107409979	0	○	○	81,00
Tilbehørsboks	107409980	0	○	○	110,00
System 32 sugeslanger					
 Sugelang AntiStatic rød 4 m Ø32	107413543	0	●		583,00
Filterposer					
 FLEECE FILTER BAG 5 PCS AERO	107419590	0	○	○	144,00

